




*a Bohrung der Leiterplatte Ø 1,3 mm
bore hole of printed circuit board Ø 1.3 mm
perçage de la carte imprimée Ø 1,3 mm

*b teilungsgerechte Schwalbenschwanzverbindung
dovetail joint without loss of pitch
emboîtement par queue d'hirondelle sans perte de pas



-Reg.-Nr. 6325



Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Abmessungen Dimensions Dimensions L (mm)
KRM 02	2	200	10,0
KRM 03	3	200	15,0
KRM 04	4	200	20,0
KRM 05	5	200	25,0
KRM 06	6	200	30,0
KRM 07	7	200	35,0
KRM 08	8	200	40,0
KRM 09	9	200	45,0
KRM 10	10	200	50,0
KRM 11	11	200	55,0

Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton

KRM

Schraubanschlussklemme, Klemmkörper mit Drahtschutz, stehende Ausführung, teilungsgerecht anreihbar

- Temperaturbereich** -25 °C/+100 °C
 - Werkstoffe**
 - Kontaktträger PA 6,6, V2 nach UL 94
 - Klemmkörper CuZn, unternickelt und verzinkt
 - Drahtschutz CuSn, vernickelt
 - Schraube Stahl, verzinkt und chromatiert
 - Mechanische Daten**
 - Schraube M3
 - Prüfdrehmoment¹ 0,4 Nm
 - Anschließbare Leiter Schraubanschluss**
 - max. Querschnitt 2,5 mm²
 - Leitungsaufbau und andere freigegebene Leiter auf Anfrage
 - Elektrische Daten**
 - Bemessungsstrom 15 A
 - Bemessungsspannung² 250 V AC
 - Isolierstoffgruppe² I (CTI > 600)
 - Überspannungskategorie² III
 - Kriechstrecke² ≥ 3,0 mm
 - Luftstrecke² ≥ 3,0 mm
- ¹ nach UL und CSA
² nach DIN VDE 0110/IEC 60664

KRM

Screw terminal block, clamp with wire protector, upright version, consecutive placement without loss of pitch

- Temperature range** -25 °C/+100 °C
 - Materials**
 - Body PA 6,6, V2 according to UL 94
 - Clamp CuZn, pre-nickel and tinned
 - Wire protector CuS, nickle
 - Screw steel, zincked and chromated
 - Mechanical data**
 - Screw M3
 - Test tightening torque/screw¹ 0.4 Nm
 - Connectable conductors screw terminal**
 - max. section 2.5 mm²
 - Cable construction and further approved cables on request
 - Electrical data**
 - Rated current 15 A
 - Rated voltage² 250 V AC
 - Material group² I (CTI > 600)
 - Overvoltage category² III
 - Creepage distance² ≥ 3.0 mm
 - Clearance² ≥ 3.0 mm
- ¹ according to UL and CSA
² according to DIN VDE 0110/IEC 60664

KRM

Bornier de raccordement à vis, cage avec protège-fil, version droite, emboîtable sans perte de pas

- Température d'utilisation** -25 °C/+100 °C
 - Matériaux**
 - Corps isolant PA 6,6, V2 suivant UL 94
 - Cage CuZn, sous-nickelé et étamé
 - Protège-fil CuSn, nickelé
 - Vis acier, zingué et chromaté
 - Caractéristiques mécaniques**
 - Vis M3
 - Couple de serrage de test¹ 0,4 Nm
 - Conducteurs raccordables à la borne**
 - Section max. 2,5 mm²
 - Composition du câble et autres câbles approuvés sur demande
 - Caractéristiques électriques**
 - Courant assigné 15 A
 - Tension assignée² 250 V AC
 - Groupe de matériau² I (CTI > 600)
 - Catégorie de surtension² III
 - Distance d'isolement² ≥ 3,0 mm
 - Ligne de fuite² ≥ 3,0 mm
- ¹ suivant UL et CSA
² suivant DIN VDE 0110/CEI 60664