



## ■ Gestanzte Klemmkabelschuhe, Cu 16 - 300 mm<sup>2</sup>

- Zum Verschrauben von Leitern nach VDE 0295 Klasse 1 und 2, beispielsweise im Blitzschutzbereich

### Eigenschaften

- Auch zum Verarbeiten im Freien
- Wahlweise mit 2 oder 4 Schrauben erhältlich

### Werkstoff

- Cu-ETP
- Schrauben: DIN 84 / DIN 933 Bronze, F 60

### Oberfläche

- galvanisch verzinkt

### Bestellinfo

- Auch in blanker Ausführung erhältlich, Artikel-Nummer-Zusatz "bk"

| Nennquerschnitt<br>mm <sup>2</sup> | Art.-Nr.      | Anzahl der<br>Schrauben | Abmessung mm |      |      |    |      |    | Gewicht/<br>100 St.<br>~ kg | VE/St. |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|------|------|----|------|----|-----------------------------|--------|
|                                    |               |                         | d2           | b    | b1   | h  | l    | k  |                             |        |
| 6 - 10                             | <b>572R6</b>  | 2                       | 6,5          | 15,0 | 18,0 | 10 | 23,0 | M4 | 1,30                        | 50     |
| 10 - 16                            | <b>573R6</b>  | 2                       | 6,5          | 15,0 | 20,5 | 14 | 27,0 | M5 | 1,30                        | 50     |
|                                    | <b>573R8</b>  | 2                       | 8,5          | 15,0 | 20,5 | 14 | 27,0 | M5 | 1,30                        | 50     |
| 16 - 25                            | <b>574R8</b>  | 2                       | 8,5          | 15,0 | 25,0 | 16 | 30,0 | M5 | 2,75                        | 50     |
| 16 - 25                            | <b>584R8</b>  | 4                       | 8,5          | 18,5 | 22,5 | 16 | 36,0 | M5 | 3,70                        | 25     |
|                                    | <b>584R10</b> | 4                       | 10,5         | 19,5 | 22,5 | 16 | 37,0 | M5 | 3,75                        | 25     |
| 25 - 35                            | <b>575R8</b>  | 2                       | 8,5          | 18,5 | 24,0 | 16 | 25,5 | M5 | 2,50                        | 50     |
| 25 - 35                            | <b>585R8</b>  | 4                       | 8,5          | 18,5 | 24,0 | 16 | 38,5 | M5 | 4,30                        | 25     |
|                                    | <b>585R10</b> | 4                       | 10,5         | 21,5 | 24,0 | 16 | 42,0 | M5 | 4,65                        | 25     |
|                                    | <b>585R12</b> | 4                       | 13,0         | 21,5 | 24,0 | 16 | 42,0 | M5 | 4,50                        | 25     |
| 35 - 50                            | <b>586R10</b> | 4                       | 10,5         | 19,0 | 28,0 | 19 | 46,0 | M6 | 6,75                        | 25     |
|                                    | <b>586R12</b> | 4                       | 13,0         | 21,0 | 28,0 | 19 | 47,0 | M6 | 6,70                        | 25     |
| 50 - 70                            | <b>587R10</b> | 4                       | 10,5         | 23,5 | 31,0 | 19 | 51,0 | M6 | 9,35                        | 10     |
|                                    | <b>587R12</b> | 4                       | 13,0         | 23,5 | 31,0 | 19 | 51,0 | M6 | 9,30                        | 10     |
| 70 - 95                            | <b>588R10</b> | 4                       | 10,5         | 24,0 | 34,0 | 25 | 57,0 | M6 | 12,00                       | 10     |
|                                    | <b>588R12</b> | 4                       | 13,0         | 24,0 | 34,0 | 25 | 57,0 | M6 | 11,85                       | 10     |
| 95 - 150                           | <b>589R10</b> | 4                       | 10,5         | 30,0 | 42,0 | 32 | 61,0 | M8 | 20,15                       | 10     |
|                                    | <b>589R12</b> | 4                       | 13,0         | 30,0 | 42,0 | 32 | 61,0 | M8 | 20,20                       | 10     |
|                                    | <b>589R16</b> | 4                       | 17,0         | 30,0 | 42,0 | 32 | 61,5 | M8 | 20,10                       | 10     |
| 150 - 240                          | <b>590R10</b> | 4                       | 10,5         | 34,0 | 48,5 | 32 | 68,5 | M8 | 24,40                       | 5      |
|                                    | <b>590R12</b> | 4                       | 13,0         | 34,0 | 48,5 | 32 | 68,5 | M8 | 24,35                       | 5      |
|                                    | <b>590R16</b> | 4                       | 17,0         | 34,0 | 48,5 | 32 | 68,5 | M8 | 24,30                       | 5      |
|                                    | <b>590R20</b> | 4                       | 21,0         | 36,0 | 48,5 | 32 | 70,5 | M8 | 24,25                       | 5      |
| 185 - 300                          | <b>592R12</b> | 4                       | 13,0         | 32,0 | 50,0 | 37 | 68,5 | M8 | 27,95                       | 5      |
|                                    | <b>592R16</b> | 4                       | 17,0         | 32,0 | 50,0 | 37 | 68,5 | M8 | 28,00                       | 5      |
|                                    | <b>592R20</b> | 4                       | 21,0         | 34,5 | 50,5 | 37 | 70,0 | M8 | 27,95                       | 5      |