

03	18.01.01	Reindl	135940
Ind.	Datum	Name	Änderung
Rev.	date	Name	Modification
Werkstoffe / Materials:			
Sockel : PET sw 30XGV UL 94 V-0			
Deckel cover : PBT sw UL 94 V-0			
Betätiger actuator : PBT UL 94 V-0			
Anschlüsse terminals : CuZn10 gal. Ag/silver plated			
Kontakte contacts : Au60Ag25Pt6 a. Ni-Träger			
Zusatzbetätiger : XSCW1810 n. DIN17440			
aux. actuator			
Allegeometrien nach / General tolerances according to DIN ISO 2768-m			
Winkeltoleranzen / Angle tolerances: ±2°			

Schaltleistung nach / Electrical Rating according to EN 61058: 0.1A 250V~ SE4		Kontaktöffnungsweite : μ	
UL 1054: 0.1A 125-250VAC		Umgebungstemperatur : 40T120	
Temperatur Rating		Kriechstromfestigkeit: PT1 175	
Proof Tracking Index		Bauform nach / Type of Construction according to DIN 41635 Form B	
Benennung / Description:		Subminiaturschalter DB	
subminiature switch		Maßstab/Scale: 2:1	
C H E R R Y		G . m . b . H	
Cherrystraße		91275 Auerbach/Dpf.	

Schutzart: IP 67		Anschlüsse: IP 00	
protective system		terminals	
Prüfzeichen:		Zeichnungs-Nr. / Drawing No.:	
UL 1054: 0.1A 125-250VAC		DC3C-A1SC	
Ersatz für/Replace for:		Kunde/Customer	
Teil-Nr. / Part No.		Datum / Date	
18.01.01		Reindl	
Geprüft/Approved		18.01.01	
Teufel		Name / Name	

