




- 1 LINEAR INCREASING FROM 0.2 AT THE LEVEL OF REFERENCE PLANE C UP TO 0.4 AT TOP OF TABS
Linear zunehmend von 0,2 auf dem Niveau Bezugsebene C bis 0,4 an den Tabtopsitz
- 2 LINEAR INCREASING FROM THE LEVEL OF REFERENCE PLANE D UP TO 0.6 AT TOP OF THE SOLDERLEGS
Linear zunehmend auf dem Niveau Bezugsebene D bis 0,6 an den Lötsteinspitze
- 3 CASTING INTERFACE SEE TE DRAWING NO. 114-18397-001
Gehäuse-Schnittstelle siehe TE Zeichnungnr. 114-18397-001
- 4 WARPAGE TO PERMITTED
Verzug zulässig bis
- 5 TAB HEADER APERTURE MARKING
Kennzeichnung der Messerleisten Öffnung
- 6 MECHANICAL CODING
Mechanische Kodierung
- 7 TE PART NO AND TE LOGO
TE Teilenummer und TE Logo
- 8 MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 9 PIN IDENTIFICATION
Stiftkennzeichnung
- 10 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 11 OUTSIDE DIMENSIONS OF THE HARNESS CONNECTOR
Platzbedarf des Buchsengehäuses
- 12 LAYER PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Lagenverpackung im Versandkarton
- 13 100% ELECTRONIC, CONTINUITY AND PRESENCE TESTING
100% elektrische, Durchgangs- und Anwesenheitssprüfung
- 14 SOLDERLEG ALIGNMENT AND LOCATION, HEAT STAKE LOCATION AND SCREW POSITION CHECKED WITH GAUGE TE NO 90-369051
Anordnung und Position der Lötbeinen, Zapfen- und Anschraubposition wird geprüft durch Lehre TE Nr. 90-369051
- 15 SOLDER PIN DIAGONAL DIM. 1.44 ± 0.06 mm FROM REFERENCE PLANE D UP TO THE TOP
Lötbeinchen Diagonalmß 1,44 $\pm 0,06$ mm auf dem Niveau der Bezugsebene D bis zur Spitze
- 16 SOLDER PIN DIAGONAL DIM. 1.0 ± 0.06 mm FROM REFERENCE PLANE D UP TO THE TOP
Lötbeinchen Diagonalmß 1,0 $\pm 0,06$ mm auf dem Niveau der Bezugsebene D bis zur Spitze
- 17 SOLDERABILITY ACCORDING TO DIN IEC 68 PART 2 AGEING 3
Lötfähigkeit nach DIN IEC 68 Teil 2 Alterung 3
- 18 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
- 19 INTERFACE ACC. DRAWING 114-18617 REV. A2
Kragenschnitt 3 nach Zeichnung 114-18617 Rev. A2

