


LED-Symbol-Leuchte Blendenkopf Pfeil SKID05x0x


LED-Symbol-Leuchte für Snap-in Befestigung.
Flacher, oberflächenmatter Blendenkopf in
Pfeil-Form. Sehr guter Ein/Aus Kontrast.
Geeignet für Plattenstärken ab 1,5 mm.

LED Symbol Indicator Arrow lens head SKID05x0x

*LED symbol indicator for snap-in mounting.
Flat arrow-shaped lens head with matt surface.
A very good on-off contrast.
Suitable for panel thicknesses from 1,5 mm.*



nur bei blau und weiss /
only by blue and white



Spezifikation

Gehäuse: Farblich transparent mit Snap-in Befestigung
Einbau-Öffnung: Ø5+0,2 mm
Schutzart: IP40
Anschluss: Lötflanke 1,5 x 0,3 mm
Löttemperatur: 260°/5 Sek.
Betriebsspannung:
6/7V, 12/14V, 24/28V DC (rot, gelb, grün, orange)
6/7V, 12/14V, 24/28V AC/DC (blau, weiß)
Die Stromaufnahme/Helligkeit bei Wechselspannung
ist gegenüber DC-Betrieb um ca. 50% reduziert.

Specification

*Housing: Colored transparent with snap-in mounting
Mounting-hole: Ø5+0,2mm
Protection class: IP40
Connection: Soldering tag 1,5 x 0,3 mm
Soldering temperature: 260°/5 sec.
Operating voltage:
6/7V, 12/14V, 24/28V DC (red, yellow, green, amber)
6/7V, 12/14V, 24/28V AC/DC (blue, white)
The power consumption/brightness for alternating
voltage is reduced by approx. 50% compared to the
DC-operation.*

Materialien

Teil	Material
Gehäuse	Polycarbonat farblich transparent
Isolierteil	Polycarbonat

Betriebstemperatur	-30°C/+75°C
Lagertemperatur	-40°C/+100°C

Material

Part	Material
Housing	Polycarbonate colored transparent
Insulating part	Polycarbonate

Operation Temperature	-30°C/+75°C
Storage Temperature	-40°C/+100°C

Optionen

- Verschiedene Blendenformen
- Einbau anderer LED Typen gleicher Bauform auf Anfrage möglich
- Abweichende Anschlussmöglichkeiten

Options

- Other lens head forms available
- Mounting of other LED types in the same size on request
- Different connecting possibilities

Optionen

● Gehäuse farblos transparent

Options

● Housing clear transparent

Artikel/ Part		Artikel-Text				Part-Text		
Spannung Voltage	Farbe Color	Lichtstärke Luminous Intensity	Vollwinkel Viewing Angle	Lichtstrom Luminous Flux	Leuchtdichte luminous density	Strom Current	Leistung Power	Lebensdauer Life-Time
SKID05001 Symbol-Leuchte Ø5mm ROT Pfeil 6/7V DC Symbol indicator Ø5mm RED arrow 6/7V DC								
6 V	 red rot	40 mcd/ @ 20,000 mA	40°	lm cd/m²		18 mA	108 mW	60000 h
SKID05002 Symbol-Leuchte Ø5mm ROT Pfeil 12/14V DC Symbol indicator Ø5mm RED arrow 12/14V DC								
12 V	 red rot	40 mcd/ @ 20,000 mA	40°	lm cd/m²		18 mA	216 mW	60000 h
SKID05004 Symbol-Leuchte Ø5mm ROT Pfeil 24/28V DC Symbol indicator Ø5mm RED arrow 24/28V DC								
24 V	 red rot	40 mcd/ @ 20,000 mA	40°	lm cd/m²		12 mA	288 mW	60000 h
SKID05102 Symbol-Leuchte Ø5mm GELB Pfeil 12/14V DC Symbol indicator Ø5mm YELLOW arrow 12/14V DC								
12 V	 yellow gelb	30 mcd/ @ 20,000 mA	40°	lm cd/m²		18 mA	216 mW	60000 h
SKID05104 Symbol-Leuchte Ø5mm GELB Pfeil 24/28V DC Symbol indicator Ø5mm YELLOW arrow 24/28V DC								
24 V	 yellow gelb	30 mcd/ @ 20,000 mA	40°	lm cd/m²		12 mA	288 mW	60000 h
SKID05202 Symbol-Leuchte Ø5mm GRÜN Pfeil 12/14V DC Symbol indicator Ø5mm GREEN arrow 12/14V DC								
12 V	 green grün	40 mcd/ @ 20,000 mA	40°	lm cd/m²		18 mA	216 mW	60000 h
SKID05204 Symbol-Leuchte Ø5mm GRÜN Pfeil 24/28V DC Symbol indicator Ø5mm GREEN arrow 24/28V DC								
24 V	 green grün	40 mcd/ @ 20,000 mA	40°	lm cd/m²		12 mA	288 mW	60000 h
SKID05402 Symbol-Leuchte Ø5mm BLAU Pfeil 12/14V DC (AC) Symbol indicator Ø5mm BLUE arrow 12/14V DC (AC)								
12 V	 blue blau	700 mcd/ @ 20,000 mA	40°	lm cd/m²		12 mA	144 mW	60000 h
SKID05404 Symbol-Leuchte Ø5mm BLAU Pfeil 24/28V DC (AC) Symbol indicator Ø5mm BLUE arrow 24/28V DC (AC)								
24 V	 blue blau	700 mcd/ @ 20,000 mA	40°	lm cd/m²		11 mA	264 mW	60000 h
SKID05602 Symbol-Leuchte Ø5mm WEISS Pfeil 12/14V DC (AC) Symbol indicator Ø5mm WHITE arrow 12/14V DC (AC)								
12 V	 white weiss	3.680 mcd/ @ 20,000 mA	60°	lm cd/m²		1,5 mA	18 mW	60000 h
SKID05604 Symbol-Leuchte Ø5mm WEISS Pfeil 24/28V DC (AC) Symbol indicator Ø5mm WHITE arrow 24/28V DC (AC)								
24 V	 white weiss	3.680 mcd/ @ 20,000 mA	60°	lm cd/m²		1,5 mA	36 mW	60000 h

FPI

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes

The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of the initial value

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

Specifications are subject to change without notice.

Helligkeitswerte sofern nicht anders angegeben gemessen nach IEC127.

The technical data are typical figures.

Photometry according to IEC127 unless otherwise indicated.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße anpassen" zu Drucken

We recommend to print the document with option "Fit to Page"

Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen Energiebedarf im Betrieb.

We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.

Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und unsere Umwelt.

Please consider environmental responsibility before printing this document