




スライドラッチ

SLIDE LATCHES

全体にアールが付いたソフトなデザイン



CP-294N



商品番号 Product No.	RoHS 10/ CAD	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
CP-294N	2D/3D	22175	¥720	15個～	¥684

● : RoHS10指令対応品
▲ : RoHS10指令に対応可能です。



CP-294N
プラスチック製

特徴 Feature

- 扉をスライドさせることでワンタッチで施錠できます。
- Only slides the door, and locks by one touch.


仕様 • 製品質量: 55g
• 材質: 本体／ポリアミド6(PA6)
レバー／ポリアセタール(POM)
受け・板バネ／ステンレス鋼板(SUS304)
• 標準色: ブラック
用途 • サッシュ等スライド扉
納期考 • 標準在庫品
備 • ビス締付けトルク: 343cN·m
• 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

Specifications • Mass: 55g
• Material: Main unit: Polyamide 6 (PA6)
Lever: Polyacetal (POM)
Striker: Leaf spring: Stainless
steel plate(SUS304)
• Standard color: Black

Specific use • Sash, and so on slide doors.

Remarks • Screw tightening torque: 343cN·m
• Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



TAKIGEN
総合 25

1165

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
グローメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム