


Technische Daten:

Schaltleistung:
12V DC / 50mA
Mechanische/elektrische Lebensdauer
min. 40.000 Schaltspiele
Übergangswiderstand:
100mΩ max.
Spannungsfestigkeit:
250V AC (50 oder 60 Hz) für 1 Min.
Betriebstemperatur:
-20°C bis +70°C



Materialien:

Kontaktträgerplatte / Anschlüsse:
Messing oder SUS301-EH / Phosphor
Betätigerknopf: Acetal oder PBT
Gehäuse:
Nylon 66G30
Schaltweg:
0,25 $\pm 0,2$ mm



Technische Daten:

Schaltleistung:
12V DC / 50mA
Mechanische/elektrische Lebensdauer
min. 40.000 Schaltspiele
Übergangswiderstand:
100mΩ max.
Spannungsfestigkeit:
250V AC für 1 Min.
Betriebstemperatur:
-20°C bis +70°C
Materialien:
Abdeckung:
Edelstahl
Betätigerknopf und Gehäuse:
UL94V-0 PPA Thermoplastik
Kontakte:
Kupferlegierung, versilbert
Anschluß:
Messing versilbert




Bestellschema

Modell 6 x 6mm
R = rot (260g)

Kappen-Bestellschema


Modell **K T S C** **6**
Maß 6 x 6mm
Kappe 1 quadr. 2 rund
Y gelb
B blau
R rot
K schwarz
G grün
I elfenbein

rund quadratisch




Technische Daten:

Schaltleistung:
12V DC / 50 mA
Mechanische/elektrische Lebensdauer
min. 40.000 Schaltspiele
Übergangswiderstand:
100mΩ max.
Spannungsfestigkeit:
250V AC für 1 Min.
Betriebstemperatur:
-20°C bis +70°C
Materialien:
Abdeckung:
Stahl, verzinkt
Betätigerknopf und Gehäuse:
UL94V-0 PPA Thermoplastik
Kontakte:
Kupferlegierung, versilbert
Anschluß:
Messing versilbert



Bestellschema

SMD Typ 6 x 6mm
R = rot (260g)
B = Stange
R = Rolle



Reflow-Lötprofil

