


## Teilfrontplatten mit Kunststoffgriff und Leiterkartenhalter

## Part front panels with plastic handle and bracket

## Faces avant partielles avec poignée en plastique et languette



| Art. Nr.<br>Art. No.<br>Art. n° | Höheneinheit (HE)<br>Height unit (U)<br>Unités de hauteur (UH) | Art. Nr.<br>Art. No.<br>Art. n° | Höheneinheit (HE)<br>Height unit (U)<br>Unités de hauteur (UH) | Teileinheiten (TE)<br>Width Units (HP)<br>Unités de largeur (UL) | Maße/Dimensions<br>[mm] |       |      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------|
|                                 |                                                                |                                 |                                                                |                                                                  | A                       | E     | B    |
| TFP KG ...3 4                   | 3                                                              | TFP KG ...6 4                   | 6                                                              | 4                                                                | 20,0                    | 5,08  | –    |
| TFP KG ...3 5                   | 3                                                              | TFP KG ...6 5                   | 6                                                              | 5                                                                | 25,1                    | 10,16 | –    |
| TFP KG ...3 6                   | 3                                                              | TFP KG ...6 6                   | 6                                                              | 6                                                                | 30,2                    | 15,24 | –    |
| TFP KG ...3 7                   | 3                                                              | TFP KG ...6 7                   | 6                                                              | 7                                                                | 35,3                    | 20,32 | –    |
| TFP KG ...3 8                   | 3                                                              | TFP KG ...6 8                   | 6                                                              | 8                                                                | 40,3                    | 25,40 | –    |
| TFP KG ...3 10                  | 3                                                              | TFP KG ...6 10                  | 6                                                              | 10                                                               | 50,5                    | 35,60 | 35,6 |
| TFP KG ...3 12                  | 3                                                              | TFP KG ...6 12                  | 6                                                              | 12                                                               | 60,7                    | 45,70 | 45,7 |
| TFP KG ...3 14                  | 3                                                              | TFP KG ...6 14                  | 6                                                              | 14                                                               | 70,8                    | 55,90 | 55,9 |

### ... bitte Leiterkartenhalter angeben:

...VS 1 (→ N 113)  
Material: Polyamid GV, UL 94 V-0  
Mit Taschen für Sechskantmuttern

...VS 2 (→ N 113)  
Material: Polyamid GV, UL 94 V-0  
Mit Taschen für Sechskantmuttern

...VS 3 (→ N 113)  
Material: Zink-Druckguß  
Mit Gewinde M 2,5 für Front- und Leiterplattenbefestigung.

...VS 4 (→ N 113)  
Material: Zink-Druckguß  
Mit Gewinde M 2,5 für Frontplattenbefestigung und Durchgangsloch für Leiterplattenbefestigung

Falls mit eingepreßtem Metallnippel gewünscht, bitte „MN 2“ anhängen, z.B. TFP KG VS 4 3 10 MN 2

### ... please indicate PC-board holder:

...VS 1 (→ N 113)  
Material: Polyamid GV, UL 94 V-0  
With depressions for hexagonal M 2.5 nut

...VS 2 (→ N 113)  
Material: Polyamid GV, UL 94 V-0  
With depressions for hexagonal M 2.5 nut

...VS 3 (→ N 113)  
Material: Zinc die-casting  
With M 2.5 thread for front panel and circuit board mounting

...VS 4 (→ N 113)  
Material: Zinc die-casting  
With M 2.5 thread for front panel mounting and through-hole for circuit board mounting

Should you require metal press-in nipples, please add „MN 2“ to the order code, i.e. TFP KG VS 4 3 10 MN 2

### ... veuillez indiquer languette s.v.p.:

...VS 1 (→ N 113)  
Matière: Polyamide, renforcé par fibres de verre, UL 94 V-0  
Avec excavations pour écrou hexagonal M 2,5

...VS 2 (→ N 113)  
Matière: Polyamide, renforcé par fibres de verre, UL 94 V-0  
Avec excavations pour écrou hexagonal M 2,5

...VS 3 (→ N 113)  
Matière: zinc moulé sous pression  
Avec taraudage M 2,5 pour montage sur face avant et carte imprimée

...VS 4 (→ N 113)  
Matière: zinc moulé sous pression  
Avec taraudage M 2,5 pour montage sur face avant et trou débouchant pour montage sur carte imprimée.

Si vous souhaitez des raccords métalliques montés, veuillez ajouter „MN 2“ p.ex. TFP KG VS 4 3 10 MN 2

incl. Befestigungsmaterial.  
Oberfläche: naturfarbig eloxiert

incl. fixing material.  
Surface: clear anodised

matériel de fixation inclu.  
Finition: anodisée nature