

Die **HICON** Steckverbinder finden im Audio- und Industriesektor großen Anklang. Die Kunden schätzen das schlichte Design, die hochwertige Qualität, sowie das seriöse Preisgefüge.

Die in Deutschland designten XLR Verbinder **HI-XCM3** und **HI-XCF3** sind sehr robust, hervorragend verarbeitet, besitzen eine zuverlässige Spannzangen-Zugentlastung mit 6 Spannbacken und sind schnell und kinderleicht zu verlöten.

Die Standardzugentlastung (für Kabel-Ø von 4,0 mm bis 8,5 mm) bietet gegenüber anderen Systemen wichtige Vorteile:

- Die Zugentlastungskraft ist etwa doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Systemen und dabei wird das Kabel geschont!
- Die Kraft der Spannbacken wird auch bei großen Kabeldurchmessern auf eine größere Fläche verteilt, während bei anderen Produkten oftmals das Soft-PVC der Mikrofonkabel auf der Seite herausgequetscht wird.

Für Kabeldurchmesser < 4 mm bestellen Sie bitte die Zugentlastung **HI-XSR40** dazu.

Bei den Versionen **HI-X3CM-G** und **HI-X3CF-G** werden beide Zugentlastungen für Kabel-Ø von 2,0 mm bis 8,5 mm mitgeliefert. Ideal für eine flexible Vorortmontage bei Installationen!

**Wir gewähren Ihnen auf die HICON XLR-Steckverbinder 5 Jahre Garantie.**

Verschiedene XLR-Adapter finden Sie auf den nachfolgenden Seiten unter der Rubrik „Audio-Adapter“!

bisherige  
Zugentlastungs-  
Systeme



HICON  
Zugentlastung



1



2

### 3-pol XLR, vernickelte Kontakte

Metallgehäuse schwarz, **90° abgewinkelt** (Einsatz nicht drehbar).  
Für Kabel-Ø 6,0 bis 8,0 mm.

| BESCHREIBUNG                                 | BESTELL-NR.<br>male | BESTELL-NR.<br>female | EMPF.<br>VK-PREIS |
|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 1 3-pol male. Gedrehte, vernickelte Kontakte | <b>HI-X3RM-M</b>    |                       |                   |
| 2 3-pol female. Vernickelte Kontakte         |                     | <b>HI-X3RF-M</b>      |                   |



3



4



5



6

### 5-pol XLR, versilberte Kontakte

Metallgehäuse schwarz.  
Standardzugentlastung für Kabel-Ø 4,0 bis 8,5 mm.

| BESCHREIBUNG                                                                 | BESTELL-NR.<br>male | BESTELL-NR.<br>female | EMPF.<br>VK-PREIS |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 3 5-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte, <b>Kunststoffkappe schwarz</b> | <b>HI-X5CM-B</b>    |                       |                   |
| 4 5-pol female. Versilberte Kontakte, <b>Kunststoffkappe schwarz</b>         |                     | <b>HI-X5CF-B</b>      |                   |
| 5 5-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte, <b>Metallkappe schwarz</b>     | <b>HI-X5CM-M</b>    |                       |                   |
| 6 5-pol female. Versilberte Kontakte, <b>Metallkappe schwarz</b>             |                     | <b>HI-X5CF-M</b>      |                   |



7



8

### 5-pol XLR, vergoldete Kontakte

Metallgehäuse schwarz, Metallkappe schwarz.  
Für Kabel-Ø 4,0 bis 8,5 mm.

| BESCHREIBUNG                                | BESTELL-NR.<br>male | BESTELL-NR.<br>female | EMPF.<br>VK-PREIS |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 7 5-pol male. Gedrehte, vergoldete Kontakte | <b>HI-X5CM-G</b>    |                       |                   |
| 8 5-pol female. Vergoldete Kontakte         |                     | <b>HI-X5CF-G</b>      |                   |