


Teilfrontplatten mit Kunststoffgriff und Leiterkartenhalter

Part front panels with plastic handle and bracket

Faces avant partielles avec poignée en plastique et languette



Art. Nr. Art. No. Art. n°	Höheneinheit (HE) Height unit (U) Unités de hauteur (UH)	Art. Nr. Art. No. Art. n°	Höheneinheit (HE) Height unit (U) Unités de hauteur (UH)	Teileinheiten (TE) Width Units (HP) Unités de largeur (UL)	Maße/Dimensions [mm]		
					A	E	B
TFP KG ...3 4	3	TFP KG ...6 4	6	4	20,0	5,08	–
TFP KG ...3 5	3	TFP KG ...6 5	6	5	25,1	10,16	–
TFP KG ...3 6	3	TFP KG ...6 6	6	6	30,2	15,24	–
TFP KG ...3 7	3	TFP KG ...6 7	6	7	35,3	20,32	–
TFP KG ...3 8	3	TFP KG ...6 8	6	8	40,3	25,40	–
TFP KG ...3 10	3	TFP KG ...6 10	6	10	50,5	35,60	35,6
TFP KG ...3 12	3	TFP KG ...6 12	6	12	60,7	45,70	45,7
TFP KG ...3 14	3	TFP KG ...6 14	6	14	70,8	55,90	55,9

... bitte Leiterkartenhalter angeben:

...VS 1 (→ N 113)
Material: Polyamid GV, UL 94 V-0
Mit Taschen für Sechskantmuttern

...VS 2 (→ N 113)
Material: Polyamid GV, UL 94 V-0
Mit Taschen für Sechskantmuttern

...VS 3 (→ N 113)
Material: Zink-Druckguß
Mit Gewinde M 2,5 für Front- und Leiterplattenbefestigung.

...VS 4 (→ N 113)
Material: Zink-Druckguß
Mit Gewinde M 2,5 für Frontplattenbefestigung und Durchgangsloch für Leiterplattenbefestigung

Falls mit eingepreßtem Metallnippel gewünscht, bitte „MN 2“ anhängen, z.B. TFP KG VS 4 3 10 MN 2

... please indicate PC-board holder:

...VS 1 (→ N 113)
Material: Polyamid GV, UL 94 V-0
With depressions for hexagonal M 2.5 nut

...VS 2 (→ N 113)
Material: Polyamid GV, UL 94 V-0
With depressions for hexagonal M 2.5 nut

...VS 3 (→ N 113)
Material: Zinc die-casting
With M 2.5 thread for front panel and circuit board mounting

...VS 4 (→ N 113)
Material: Zinc die-casting
With M 2.5 thread for front panel mounting and through-hole for circuit board mounting

Should you require metal press-in nipples, please add „MN 2“ to the order code, i.e. TFP KG VS 4 3 10 MN 2

... veuillez indiquer languette s.v.p.:

...VS 1 (→ N 113)
Matière: Polyamide, renforcé par fibres de verre, UL 94 V-0
Avec excavations pour écrou hexagonal M 2,5

...VS 2 (→ N 113)
Matière: Polyamide, renforcé par fibres de verre, UL 94 V-0
Avec excavations pour écrou hexagonal M 2,5

...VS 3 (→ N 113)
Matière: zinc moulé sous pression
Avec taraudage M 2,5 pour montage sur face avant et carte imprimée

...VS 4 (→ N 113)
Matière: zinc moulé sous pression
Avec taraudage M 2,5 pour montage sur face avant et trou débouchant pour montage sur carte imprimée.

Si vous souhaitez des raccords métalliques montés, veuillez ajouter „MN 2“ p.ex. TFP KG VS 4 3 10 MN 2

incl. Befestigungsmaterial.
Oberfläche: naturfarbig eloxiert

incl. fixing material.
Surface: clear anodised

matériel de fixation inclu.
Finition: anodisée nature