







Schutzart: ⑧ IP 68 nach EN 60 529
IP 69K nach DIN 40 050
Dichteinsatz: CR / NBR
O - Dichtring: NBR
Dauertemperatur: -25°C bis +100°C
Protection class: IP 68 in acc. to EN 60 529
IP 69K in acc. to DIN 40 050
Seal: CR / NBR
O-ring: NBR
Temperature range: -25°C up to +100°C

Gewinde	SW	Ø A	C max.	D	Klemmbereich (ØF)	O-Dichtring	Artikelnummer
M12x1,5	16	17,6	26,5	6,5	3,5-7	9x2	5311 2000
M16x1,5	20	22	33	7	4,5-10	13x2	5311 2010
M20x1,5	24	26,4	37	8	7-13	17x2	5311 2020
M25x1,5	29	31,9	38,5	8	9-17	22x2	5311 2030
M32x1,5	36	39,6	45,5	9	11-21	28x2	5311 2040
M40x1,5	45	49,5	48	9	19-28	36x2	5311 2050
M50x1,5	54	59	55,5	10	27-35	46x2	5311 2060
M63x1,5	67	73,5	67	15	34-45	57x2	5311 2070

Technische Änderungen vorbehalten
technical subject to change without notice

5	1	PA Einsatz / <i>PA insert</i>	B S99/2302-x;B S00/2480-x;B S00/2478-x;B S99/2473-x; B S00/2489-x;B S00/2488-x;B S00/2493-x;B S99/2309-x						
4	1	O-Ring / <i>O-ring</i>	BS98 / 2270-x						
3	1	Dichtring / <i>seal</i>	B S96/2172-x;B S96/2178-x;B S96/2215-x;B S96/2227-x; B S96/2175-x;B S97/2205-x;B S97/2206-x;B S97/2207-x						
2	1	Hutmutter / <i>cup nut</i>	B S99/2333-x;B S99/2335-x;B S99/2337-x;B S99/2339-x; B S00/2341-x;B S99/2343-x;B S99/2345-x;B S99/2347-x						
1	1	Zwischenstutzen / <i>body</i>	B S99/2334-x;B S00/2481-x;B S00/2479-x;B S99/2474-x; B S00/2490-x;B S00/2487-x;B S00/2492-x;B S99/2348-x						
Pos. Position	Menge quantum	Benennung discription	Zeichnungsnummer drawing no.				Bemerkung annotation		
Toleranzen / <i>tolerances</i> : DIN			Werkstoff / <i>material</i> : Messing vernickelt		Oberfläche / <i>surface</i>	Gewicht / <i>weight</i> : Volumen / <i>volume</i> :	Farbe / <i>color</i> :		
			Bearb. <i>edited</i>	Datum/ <i>date</i> 28.05.1999	Name/ <i>name</i> Wolf	Geprüft <i>checked</i>	Datum / <i>date</i> 29.11.2000	Name / <i>name</i> R.Drotleff	Maßangaben in <i>dimension units</i> mm
Projektion / <i>projection</i> : 		Maßstab / <i>scale</i> : 2:1 (M20)	Benennung / <i>name</i> : SKINTOP MS-M Daten und Montageblatt <i>SKINTOP MS-M technical data sheet</i>						
08	500000001031	Mast1	26.03.2009	 U.I. Lapp GmbH LAPP GROUP		Zeichnungs-Nr. / <i>drawing no.</i> : BS99_2349		Blatt <i>sheet</i> : 1/1	Dok. Art. <i>doc. type</i> : LOM
Ind. vs	Änderungs-Nr. <i>change number</i>	Datum / <i>date</i> Bearb./ <i>edited</i> Gepr./ <i>check</i> .		Ersatz für / <i>substitute for</i> : BS99_2349-7				DIN A 3	