







2 MQS-PIN
AMP SPEC. 114-18063-1
Material: CuFe2 F56
Oberflaeche: Zinn
SURFACE: TIN

[illegible]

- 1 Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
- 2 Kontaktausdrueckkraft >25N mit Vorschub 25mm/min
PRESS OUT FORCE OF CONTACTS >25N WITH FORCE 25mm/min
- 3 Verpackung: lagenweise (Karton, Teil), nach Verpackungsanweisung VI24I768
PACKING: IN LAYERS (BOX, SAMPLE), ACC. PACKAGING INSTRUCTION VI24I768
- 4 Lotfbarkeit gemaess DIN IEC 60068-2-20, Alterung 3
SOLDERABILITY ACCORDING DIN IEC 60068-2-20, AGEING 3
- 5 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- 6 Produkt darf nur mit Zustimmung von BMW, in Absprache mit FAKRA und VW, geaendert werden
PRODUCT SHALL BE CHANGED WITH THE AGREEMENT OF BMW, FAKRA AND VW ONLY
- 7 PN 1-124I768-2/ 1-124I768-3 verpackt in ESD-Tray (PS-leitfaehig) und Karton, nach Verpackungsanweisung VI24I768
PN 1-124I768-2/ 1-124I768-3 PACKED INTO ESD-TRAY (PS CONDUCTIVE) AND CARTON, ACC. PACKAGING INSTRUCTION VI24I768

