






Klinkensteckverbinder nach JIS C 6560, 2,5 mm
Jack connectors according to JIS C 6560, 2.5 mm
Connecteurs jack suivant JIS C 6560, 2,5 mm

1501 06

Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC25J3A, 2,5 mm,
3-polig/stereo, abgewinkelte Ausführung, mit Metallkragen,
für Leiterplatten

1. Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PA 66 GF, V0 nach UL 94
Deckel	PBT GF
Kontakt	Cu-Legierung, versilbert/vernickelt
3. Mechanische Daten	
Steckkraft	3–25 N
Ziehkraft	3–25 N
Steckzyklen	≥ 5000
Kontaktierung mit	Klinkenstecker KLS 13
4. Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsspannung	12 V DC
Prüfspannung	500 V AC/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ



*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen
printed circuit board layout, components side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à équiper

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
1501 06	3	500

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

1501 06

Jack chassis socket acc. to JIS C 6560 JC25J3A, 2.5 mm,
3 poles/stereo, angular version, with metal collar, for printed circuit boards

1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	
Insulating body	PA 66 GF, V0 according to UL 94
Cover	PBT GF
Contact	Cu alloy, silvered/nickel
3. Mechanical data	
Insertion force	3–25 N
Withdrawal force	3–25 N
Mating cycles	≥ 5000
Mating with	jack connector KLS 13
4. Electrical data	
Contact resistance	≤ 30 mΩ
Rated current	1 A
Rated voltage	12 V DC
Test voltage	500 V AC/60 s
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

1501 06

Embase femelle jack suivant JIS C 6560 JC25J3A, 2,5 mm,
3 pôles/stéréo, version angulaire, avec collerette métallique, pour cartes imprimées

1. Température d'utilisation	-20 °C/+70 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PA 66 GF, V0 suivant UL 94
Couvercle	PBT GF
Contact	Cu alliage, argenté/nickelé
3. Caractéristiques mécaniques	
Force d'insertion	3–25 N
Force de séparation	3–25 N
Nombre de manœuvres	≥ 5000
Raccordement avec	connecteur mâle jack KLS 13
4. Caractéristiques électriques	
Résistance de contact	≤ 30 mΩ
Courant assigné	1 A
Tension assignée	12 V DC
Tension d'essai	500 V AC/60 s
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ