




SLIDE IN LOCKED POSITION
Schieber in Verriegelungsposition




CODING A
Kodierung
PN 1-1418437-1




CODING B
Kodierung
PN 2-1418437-1



CODING C
Kodierung
PN 3-1418437-1




CODING D
Kodierung
PN 4-1418437-1







DELIVERY CONDITION:
Lieferzustand

SECONDARY LOCKING AND SLIDE
IN PRE-LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung und Schieber
in Vorraststellung



SECTION A-A
Schnitt




1-1418437_1 AS SHOWN
1-1418437-1 wie gezeigt

LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN					
AI	-	P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
PROJECT NO.: EGATN08277		H1		NOTE 9 DELETED	22AUG2011	HO	Krauss
		H2		NEW TE LOGO FRAME	23AUG2011	HO	Krauss
		J		DETAILS SEE PCN E-12-007625	24MAY2012	MN	SKR
		J1		ECR-15-007756	15MAY2015	SK	Krauss

NOTES
Bemerkungen

- TE LOGO
TE Logo
- ASSY PN, PRODUCTION DATE (CALENDAR DAY/YEAR):
MARKING OPTIONAL AS LASER ENGRAVING OR
LASER WITH COLOR CHANGE
Assy PN, Produktionsdatum (Kalendertag/Jahr):
Beschriftung wahlweise als Lasergravur oder Laser mit Farbumschlag
- BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuetztgut im Versandkarton
- CAVITY NUMBERING
Kammer Bezeichnung
- CAVITIES MATED WITH AMP MCP 2.8
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355036
MAX. WIRE SIZE: 2.5mm² FLR (AWG 12 TXL)

Kontaktkammern passend fuer AMP MCP 2.8
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 1355036
max. Drahtgroessenbereich: 2.5mm² FLR (AWG 12 TXL)
- SUITABLE COVERS SEE DRAWING: 1670057, 1670364
Passende Kappen siehe Zeichnung: 1670057, 1670364
- SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der 2. Kontaktsicherung
- FITS TO TE INTERFACE DRAWING 114-18740-1
Passend zur Ausfuehrungsvorschrift 114-18740-1
- 10 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT
COVERED BY TYCO ELECTRONICS WARRANTY.
Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren liegt nicht im
Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von Tyco Electronics.



①						PBT	PBT	PBT	PBT	PBT	PBT	PBT	MA
4-1418437-1	J	6	1	D	BLUE blau	1	-	-	-	1	1	1	4
3-1418437-1	J	6	1	C	GREEN gruen	1	-	-	1	-	1	1	3
2-1418437-1	J	6	1	B	GREY grau	1	-	1	-	-	1	1	2
1-1418437-1	J	6	1	A	BLACK schwarz	1	1	-	-	-	1	1	1
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	NO.OF POS. Polzahl	QTY Stueck	CODE Kodierung	COLOR OF CAVITY BLOCK Farbe des Kammerblocks	QUANTITY Stueck						ITEM NO ASSY	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP REGISTRIERT UND KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DIE TECHNISCHE IDENTIFIKATION STÖREN, SIND VERBODEN. DIE KAVIEN (ZUSATZLICH) AN DER ZEICHNUNG SIND BEI DER VERARBEITUNG ZU BEACHTEN.		DWN Shilpa Bhavikatti	11FEB2009	TE Connectivity	
DIMENSIONS MASSENHEITEN: mm		CHK J.Grandzow	12FEB2009	NAME 6POS. AMP MCP 2.8, REC HSG. ASSY 6pos. AMP MCP 2.8, Buchsengehaeuse HDSCS - GROUP C	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ACCTO DIN 9130 FINISHES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ACCTO DIN 9130		APVD J.Grandzow	12FEB2009	SIZE A1	
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle		PRODUCT SPEC. 108-94.020	APPLICATION SPEC. 114-18756	WEIGHT 17.8 g	
CUSTOMER DRAWING		KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1	
SHEET BLATT 1		OF VON 1		REV J1	