






Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und
Mittellung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Alle Rechte vorbehalten nach DIN34

A
B
C
D
E



M 1:1

 [mm]						Roh- / Ausgangsteil						Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015				Oberflächen ISO 1302				Werkstoff GD-ZnAl4 Cu1 DIN 1743 - zinc diecast										STUV Mat.-Nr. ---				0 g cm³	
												Datum		Name		Benennung										Maßstab									
												Bearb.		1.06.07		t.mai		key										1:1							
												Gepr.						triangle 8 mm										Format A4H							
												Norm						Zeichnungsnummer 08700550										Blatt 01							
																												von 1 Bl.							
Zust.						Änderung						Datum		Name		Urspr.: 087005500000										Ers. f.:					Ers. d.:				
ISO 2768 mK		Längenmaße					Winkelmaße					Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit					Rechtwinkligk.			Symmetrie			Lauf								
		0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000									
mittel / K		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2								