


B/CP 28

Technical terms *Technische Daten*

Operating Voltage <i>Betriebsspannungsbereich</i>	5...28V DC
S.P.L. Output <i>Schalldruckpegel</i>	85 ± 3dB
Current Consumption <i>Stromaufnahme</i>	2 -20mA
Frequency <i>Frequenz</i>	2.9kHz ± 500Hz
Tone <i>Ton</i>	Pin 3 (+) – Pin 2 (-) Continuous <i>Dauerton</i>
	Pin 1 (+) – Pin 2 (-) Pulse Tone <i>Pulston</i>
Operating Temperature <i>Betriebstemperatur</i>	-20...+75°C
Weight <i>Gewicht</i>	40g
Mounting <i>Montage</i>	single hole mouting <i>Einlochmontage</i> Ø29mm
Connection <i>Anschlüsse</i>	Faston 6.3mm
Colour <i>Farbe</i>	grey <i>grau</i> , black <i>schwarz</i>

Drawings *Zeichnungen*



CE in accordance with EG regulation EMC 89/336/EWG

DIGISOUND

Halbzeug, Werkstoff

Untolerierte Maße

Zeichn.-Nr.

000522.1B

Maßstab

*Ersatz f.
Zeichn.*

Page Blatt 1 of / von 1

	Tag	Name	Änd. zust.	Änd.-Mittlg. Nr.	Tag	Name
gezeichnet						
bearbeitet	22.05.00	Wiech.				
geprüft	22.05.00					
normgepr.						

B/CP 28

Vervielfält.-Pause
Nr.

Arbeitspause Nr.