



Netzgeräte-Steckverbinder nach JEITA RC-5322 Power supply connectors according to JEITA RC-5322 Connecteurs d'alimentation suivant JEITA RC-5322

1613 19

Netzgeräte-Einbaukupplung nach JEITA RC-5322 JCBJ11, abgewinkelte Ausführung, mit Öffner, für Leiterplatten

1. Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PBT GF
Kontakt	CuZn/FAB
3. Mechanische Daten	
Durchmesser Öffnung	5,15 mm
Durchmesser Isolation	3,0 mm
Durchmesser Mittelloch	1,05 mm
Steckkraft	5–20 N
Ziehkraft	4–15 N
Kontaktierung mit Steckzyklen	Netzgerätestecker ≥ 5000
4. Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Strombelastbarkeit	2 A
Nennspannung	24 V DC
Prüfspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω

1613 19


Power supply chassis socket acc. to JEITA RC-5322 JCBJ11, angular version, with break contact, for printed circuit boards

1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	
Body	PBT GF
Contact	CuZn/FAB
3. Mechanical data	
Diameter opening	5.15 mm
Diameter insulation	3.0 mm
Diameter center hole	1.05 mm
Insertion force	5–20 N
Withdrawal force	4–15 N
Mating with	power supply plug
Mating cycles	≥ 5000
4. Electrical data	
Contact resistance	≤ 30 mΩ
Nominal power	2 A
Nominal voltage	24 V DC
Test voltage	500 V/60 s
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω

1613 19

Embase femelle d'alimentation suivant JEITA RC-5322 JCBJ11, version angulaire, avec contact repos, pour cartes imprimées

1. Température d'utilisation	-20 °C/+70 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PBT GF
Contact	CuZn/FAB
3. Caractéristiques mécaniques	
Diamètre orifice	5,15 mm
Diamètre isolation	3,0 mm
Diamètre orifice central	1,05 mm
Force d'insertion	5–20 N
Force de séparation	4–15 N
Raccordement avec	connecteur mâle d'alimentation
Nombre de manœuvres	≥ 5000
4. Caractéristiques électriques	
Résistance de contact	≤ 30 mΩ
Courant nominal	2 A
Tension nominale	24 V DC
Tension d'essai	500 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 10 ⁸ Ω



*a Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen
printed circuit board layout, solder side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à souder

*b Vorderkante der Einbaukupplung
socket front
devant de l'embase

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
1613 19	2	250