

D-SICHERUNGSMATERIAL / MATÉRIEL DE COUPE-CIRCUIT D

D-Sicherungseinsätze

nach SEV 1010

DT I /DT II entspr. der Charakteristik gG

Typ Nennspannung U_n :

DT I 250 V, DT II 500 V, DT III 500 V, DT IV 500 V

Fusibles D

selon ASE 1010

DT I /DT II selon la caractéristique gG

Type Tension nominal U_n :

DT I 250 V, DT II 500 V, DT III 500 V, DT IV 500 V

DT I



L = 33 mm
Ø = 17 mm

Ausschaltvermögen
Pouvoir de coupure

10 kA

DT II



L = 50 mm
Ø = 22,5 mm

Ausschaltvermögen
Pouvoir de coupure

50 kA

DT III



L = 50 mm
Ø = 22,5 mm

Ausschaltvermögen
Pouvoir de coupure

50 kA

DT IV




L = 64 mm
Ø = 34 mm

Ausschaltvermögen
Pouvoir de coupure

50 kA

			träge/retardé	
Amp.	Farbe couleur	Verp./St. Emb./ pièces	Bestell-Nr. Référence	E-Nr.
2	rosa/rose	25	0001.2001	800150209
4	braun/brun	25	0001.2002	800150409
6	grün/vert	25	0001.2011	800150609
10	rot/rouge	25	0001.2012	800151009
16	grau/gris	25	0001.2005	800151509
2	rosa/rose	25	0001.2021	800250209
4	braun/brun	25	0001.2022	800250409
6	grün/vert	25	0001.2023	800250609
10	rot/rouge	25	0001.2024	800251009
16	grau/gris	25	0001.2025	800251509
20	blau/bleu	25	0001.2026	800252009
25	gelb/jaune	25	0001.2027	800252509
35	schwarz/noir	25	0001.2028	800353509
40	schwarz/noir	25	0001.2029	800354009
50	weiss/blanc	25	0001.2030	800355009
63	kupfer/cuivre	25	0001.2031	800356009
80	silber/argent	10	0001.2032	800458009
100	kupfer/cuivre	10	0001.2033	800459009

Schmelz- und Abschaltcharakteristiken für D-Sicherungseinsätze, gG



Caractéristiques de fusion et de coupure pour fusibles D, gG

