

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG

© COPYRIGHT 2005

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

MATED WITH:
PASSEND ZU:

LOC
A I

DIST
-

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A2	CORRECTED PARTS LIST AND NOTES	19APR2007	RN	GL
	A3	ADD NEW DASH NUMBER	19JUN2007	RN	GL
	A4	CHANGED DRAWING TO NEW TE STANDARD	24APR2008	RN	GL
	A5	ECR-09-007762	09APR2009	AEG	ML

THE DRAWING SHOWS THE 2-DIMENSIONAL REFERENCE COMPONENT CONDITION OF THE ASSEMBLY TO IDENTIFY AND SPECIFY THE NECESSARY DIMENSIONS ONLY. THE DELIVERED PARTS MAY DEVIATE FROM THE DRAWING REGARDING THE ORIENTATION AND POSITION OF EACH COMPONENT (e.g. SLACK CABLE), SO FAR THE FUNCTIONALITY IS NOT CONCERNED.

DIE ZEICHNUNG ZEIGT DEN 2-DIMENSIONALEN IDEALZUSTAND DES ZUSAMMENBAUTEILS BEZÜGLICH DER KOMPONENTEN ZUR IDENTIFIKATION UND SPEZIFIKATION DER NOTWENDIGEN DIMENSIONEN. HINSICHTLICH DER ORIENTIERUNG UND DER LAGE DER KOMPONENTEN (z.B. BIEGESCHLAFES KABEL) KOENNEN DIE GELIEFERTEN TEILE VON DER ZEICHNUNG ABWEICHEN. SOFERN DIE FUNKTIONALITAET NICHT BEEINTRAECHTIGT IST.

VIEW A
Ansicht A

NOTES

1 PACKAGING:
ASSEMBLIES PACKED IN TE STANDARD BOXES WITH INTERMEDIATE LAYERS OF CORRUGATED PAPER OR PAPER STUFFING.
EACH ASSEMBLY ROLLED TO A RING AND WITH RUBBER STRING BONDED.

2 ELECTRICAL TEST ACCORDING TE SPECIFICATION 108-18857.

BEMERKUNGEN

1 VERPACKUNG:
ASSEMBLIES IN TE STANDARDKARTON MIT ZWISCHENLAGEN (WELLPAPPE ODER PAPIERPOLSTERKISSEN) VERPACKT.
JEDES ASSEMBLY ZU EINEM RING GEWICKELT UND MIT GUMMI BAND GEBUNDEN.

2 ELEKTRISCHE PRUEFUNG NACH TE SPEZIFIKATION 108-18857.

1	-	-	-	Ring clip, white	9
-	1	1	1	Ring clip, black	8
SEE TABLE	-	-	-	H03VVH2-F 2x0.75mm ² , white	7
1	-	-	-	Tube, white	6
-	SEE TABLE	SEE TABLE	SEE TABLE	H03VVH2-F 2x0.75mm ² , black	5
2	2	2	2	Wire ferrule 0.75mm ²	4
-	1	1	1	Tube, black	3
2	2	2	2	MQS socket contact	2
1	1	1	1	Receptacle housing, red coded	1
QTY 1 - 1	QTY - 3	QTY - 2	QTY - 1	DESCRIPTION	ITEM NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELIS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ±-
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES/WINKEL ±1°
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE -

MATERIAL -

DWN
R.Nitschke
29JUN2005

CHK
H.Mayer
29JUN2005

APVD
G.Lindemann
24APR2008

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-94018

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
114-18751; -18021

WEIGHT
GEWICHT
-

Tyco Electronics AMP GmbH
64625 Bensheim (Germany)

NAME
7.5mm MINI HVL CABLE ASSEMBLY
7.5mm MINI HVL KABEL ASSEMBLY STECKER KODIERT/FERRULE

SIZE
A 3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
G-960552

RESTRICTED TO
NUR FUER
-

CUSTOMER DRAWING
/KUNDENZEICHNUNG

SCALE
MASSSTAB
3:2

SHEET
BLATT
1 OF
VON 1

REV
A5

AMP 1470-19 REV 31MAR2000

Pro/ENGINEER DRAWING