



## Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze Ø 5x20 mm

## Fuse Holder for Miniature Fuse-links Ø 5x20 mm

| Technische Daten                                            | Technical Data                                              | Art.-Nr.<br>1821.1031                  | Art.-Nr.<br>1820.1031                  | Art.-Nr.<br>1906.1031                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Betriebsspannung                                            | Operating Voltage                                           | ≤ 250 V ≐                              | ≤ 250 V ≐                              | ≤ 250 V ≐                              |
| Nennstrom bei +20 °C                                        | Current Rating at +20 °C                                    | ≤ 6,3 A                                | ≤ 6,3 A                                | ≤ 6,3 A                                |
| Betriebstemperatur                                          | Temperature Range                                           | −25 °C ... +70 °C                      | −25 °C ... +70 °C                      | −25 °C ... +70 °C                      |
| Anwendungsklasse                                            | Application Class                                           | HSF/DIN 40040                          | HSF/DIN 40040                          | HSF/DIN 40040                          |
| Isolationsklasse                                            | Insulation Class                                            | VDE 0110 Gruppe C                      | VDE 0110 Gruppe C                      | VDE 0110 Gruppe C                      |
| Prüfspannung:<br>Kontakt – Kontakt<br>Kontakt – Frontplatte | Test-Voltage:<br>Contact – Contact<br>Contact – Front Panel | 2 kV/50 Hz 1 Min.<br>3 kV/50 Hz 1 Min. | 2 kV/50 Hz 1 Min.<br>3 kV/50 Hz 1 Min. | 2 kV/50 Hz 1 Min.<br>3 kV/50 Hz 1 Min. |
| Werkstoffe                                                  | Materials                                                   |                                        |                                        |                                        |
| Gehäuse                                                     | Body                                                        | PES                                    | PES                                    | PES                                    |
| Anschlüsse                                                  | Terminals                                                   | verzinkt/tinned                        | verzinkt/tinned                        | verzinkt/tinned                        |
| Brennbarkeitsklasse                                         | Flame Class                                                 | UL 94–VO                               | UL 94–VO                               | UL 94–VO                               |

**lektrische Werte:** Bemessungsspannung 250 V, zugelassene Sicherungs-Verlustleistung 1,5 W, Leiterbahnquerschnitt mindestens 0,2 mm².

### Berührungssicherer Sicherungshalter mit Schraubkappe Shock Proof Fuse-Holder with Threaded Fuse-Cap





Art.-Nr.

1821.1031



**DIN IEC 257 / VDE 0820  
mit  
Fertigungsüberwachung  
with production control**

### Sicherungshalter mit Renkverschlußkappe Fuse-Holders with Bayonet Fuse-Cap



1820.1031

Frontplattenbohrung  
Front Panel hole  
Ø 8,1



1906.1031

Frontplattenbohrung  
Front Panel hole  
Ø 8,1