







Gehäusevorderteil gegenüber
Gehäuserückteil stufenlos
winkelbar bis maximal 70°



Ausgleichsadapter
mit Bajonettverrastung
Polypropylen

vorderes
Gehäuseunterteil ABS

Steckerstift

Sicherung 2 A,
wahlweise bis 8 A

Kontaktfeder

Anschlußfeder

Polschrauben
Anzugmoment 15-45 Ncm

Etikett als Typenschild und Siegel
(17,2 x 27,5 mm)
mit Durchbruch für LED

Zugentlastung
durch Knickschutztülle (optional)

109

vorderes
Gehäuseoberteil ABS

Gehäuseschraube
Anzugmoment
20-40 Ncm

optionale Leuchtdiode
ø3 mm auf Platine;
siehe separate
Zeichnung

hinteres
Gehäuseoberteil ABS

hinteres
Gehäuseunterteil ABS

Aufnahme für Platine
28,5 x 35,5 x 1,5 mm

Zeilegabe sowie vervielfältigung dieser unterlage, verwertung und mitteilung ihres
inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
unveränderungen verpflichten zu schadenersatz, alle rechte für den fall der
alienierung oder gebrauchsmuster-eintragung vorbehalten.

				Oberfläche		Maßstab 1:1	
						PRO CAR D 58579 Schalksmühle	
				Datum	Name		
			Bearb.	18.5.1998	mö		
			Gepr.	27.6.98	C B		
			Norm				
				Winkelbarer Sicherheits-Universalstecker 6-24V Ausführung Zugentlastung durch Knickschutz Artikelnummer 67 74 20 ..			Blatt
							BL
Zust.	Änderung	Datum	Name				