

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

© COPYRIGHT - By -




LOC
AlDIST
-

REVISIONS

P	LTR	3	ZEICHNUNG NEU ERSTELT	21.5.86	HOFFMANN
	4	-3;-4;NOTE 4 4 4 HINZU	23.6.87	HOFFMANN	
	5	828 168-5 HINZU. 4 4 4 GEÄNDERT	28.4.88	HOFFMANN	
6		828 168-3/-4 ERSETZT DURCH 828 168-1/-2	10.4.92	TILLE	
A		ZEICHNUNG IN CAD ÜBERTRAGEN	11.5.94	TILLE	

NUMMER 828 168

VERWENDET FÜR



BESTÜCKUNG

- 1 DRAHTGRÖSSENBEREICH 0.05-0.14mm²
MAX. ISO Ø 1.2mm
- 2 MASS AN DEN ANGUSSBRUCHSTELLEN 19.3mm MAX.
- 3 MT-BEREICH VERZINNT
- 4 NACHVERGOLDET
- 5 ~~VORVERGOLDET~~

LOC

DIST

WAR NR. -

PASSEND ZU I

1470-19 (3/11)

4	828 168-5	1x7 POL. BUCHSENSTECKER	PBTP	Cu Sn	GRAU	2.0µm Au
5	828 168-4	1x7 POL. BUCHSENSTECKER	PBTP	Cu Sn	GRAU	0.8µm Au
5	828 168-3	1x7 POL. BUCHSENSTECKER	PBTP	Cu Sn	GRAU	1.25µm Au
4	828 168-2	1x7 POL. BUCHSENSTECKER	PBTP	Cu Sn	GRAU	0.8µm Au
4	828 168-1	1x7 POL. BUCHSENSTECKER	PBTP	Cu Sn	GRAU	1.25µm Au

OBSOLETE

DIMENSIONS:
mmTOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED

PRODUCT SPEC

APD

GEHÄUSEKONTAKT

GEHÄUSEKONTAKT

SPECIFICATION SPEC

MATERIAL

FINISH

WEIGHT

R. KRAUS CUSTOMER DRAWING

ZEICHNUNG GÜLTIG AB KW26/94.

TE

TE Connectivity

RV100 - 1x7 POL. MT
BUCHSENSTECKER

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	C=828 168	-

SCALE 5:1 SHEET 1 OF 1 REV A1