



Visitez notre
site Web
<http://www.sefram.fr>

BK 1672

Alimentation stabilisée triple

Spécifications

Pour les 2 voies 0 à 30V

Tension de sortie	0 à 30V
Courant de sortie	0 à 3A

Régulation en tension

- variations secteur	<0,01% +3mV
- variations de charge	<0,2% +10mV
- ondulation et bruit	1 mVeff. typique

Régulation en courant

- variations secteur	<0,2% +5mA
- variations de charge	<0,2% +8mA
- ondulation et bruit	1mAeff. typique

Précision de l'affichage	± (0,1% + 3dgt)
Coefficient de température	<300ppm/°C
Mode tracking (asservi)	série et parallèle
Erreur d'asservissement	< ± (0,5% + 3dgt) de l'alimentation maître

Pour la voie 5V fixe

Tension de sortie	5V ±0,85V
Courant de sortie	3A max
Ondulation et bruit	2 mVeff. typique

Température d'utilisation	10°C à 40°C (HR<80%)
Température de stockage	-10°C à 70°C (HR<70%)
Alimentation	100V-125V / 220-230V 50-60Hz
Dimensions	230 x 170 x 310mm
Masse	5,7kg
Sécurité (secteur) IEC1010	catégorie II

Caractéristiques

- affichage tension et courant pour chaque voie 0-30V
- tension: 2 x 0 à 30V et 5V fixe
- courant: 2 x 0 à 3A
- fonctionnement tension constante et courant constant
- mode tracking série ou parallèle
- bornes de sécurité 4 mm



BK 1672



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT BK1672 F 00



32, rue Edouard Martel • 42100 - St Etienne

0.15€ TTC/mn
0 825 56 50 50

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur

