

[illegible]

SPACE FOR PIN-HEADER (MIN. DIMENSIONS)




LAYOUT FOR PCB

134 polig / POS.



- 1 0.63mm-Loetbeine
0.63mm SOLDER TABS
- 2 0.8mm-Loetbeine
0.8mm SOLDER TABS
- 3 Oberflaeche im Loetbereich:
SURFACE IN SOLDER AREA:
 - 0.63mm Pin: 1-5µm Aufschmelzverzinnung ueber min. 1.2µm Nickel
 - 0.63mm PIN: 1-5µm REFLOWED TINPLATING OVER MIN. 1.2µm Ni
 - 2.8mm Tab: 4-10µm Sn selektiv nachverzinkt
 - 2.8mm TAB: 4-10µm Sn
- 4 7-...-1: Einwegverpackung
ONE WAY PACKAGING
andere: Mehrwegverpackung
OTHERS: REUSEABLE PACKAGING
- 5 Nur der deutsche Text ist bindend
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
- 6 Nestmarkierung und Fertigungsdatum
CAVITY MARKING AND PRODUCTION DATE
- 7 Verzug bis max. -0.2 zuloesig
WARPAGE MAX:-0.2 ALLOWED
- 9 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER

- 1.1** Oberfläche im Steckbereich – Ausführung Sn
SURFACE IN CONTACT AREA: FINISH Sn
– MQS-Pin: 1-3µm PRE TINNED
– MQS-PIN: 1-3µm PRE TINNED
– JPT-Tab: 1-4µm vorverzinkt
– JPT-TAB: 1-4µm PRE TINNED
- 1.2** Oberfläche im Steckbereich – Ausführung Au
SURFACE IN CONTACT AREA: FINISH Au
– MQS-Pin: min. 0.8µm Au über min. 1.2 Ni
– MQS-PIN: MIN. 0.8µm Au OVER MIN. 1.2 Ni
– JPT-Tab: min. 0.8µm Au über min. 1.2 Ni
– JPT-TAB: MIN. 0.8µm Au OVER MIN. 1.2 Ni

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWG M.Stein		10APR2014										
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.			CHK Z.Stjepanovic		10APR2014		STE TE Connectivity								
DIMENSIONS: MASS/WEITEN mm			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLEGEMENTE TOLERANZEN			APPROVED BY NAME		Stiftleiste, 134p PIN HEADER, 134p —							
			0 PLC ±.mm ISO 8015 1 PLC ±.mm ISO 2768 2 PLC ±.mm MSL -E 3 PLC ±.mm DIN 16901 -1 4 PLCS /WINKEL 140° ANGLES /WINKEL —			PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ 108-18400-1			APPLICATION SPEC VERABREICHERSPEZ						
MATERIAL —			FINISH/OBERFLÄCHE/FARB —			WEIGHT GEWICHT —		SIZE A1		CAGE CODE 000779		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. G=967288		RESTRICTED TO WORK —	
CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG															
SCALE MASSSTAB 2:1				SHEET BLATT 2				OF VON 2				REV F1			