

**Elektronik-Heißluftgebläse**  
**Electronically controlled hot air tool**

- Schlankes, handliches und leichtes Gerät /  
*Slime-line, handy and low weight device*
- Gut geeignet für ermüdungsfreies Arbeiten /  
*Especially suitable for fatigue-free work*
- Stufenlose Temperatureinstellung bis 600° /  
*Continuous temperature adjustment until  
600° C / 1100° F*

**Technische Daten / Technical Data**

|                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nummer / Item No.                         |          | 342616 Faltschachtel / folded box<br>342654 Koffer / case                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Leistung / Output                                 | W /watts | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spannung / Voltage                                | V        | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatur / Temperature                          | °C       | 100 – 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Luftmenge / Airflow                               | l/min.   | Stufe 1: 300, Stufe 2: 500 / step 1: 300, step 2: 500                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ausblasrohr / Delivery nozzle                     | ø mm     | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Motor / Motor                                     |          | Bürstenmotor / brush motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Heizung / Heating element                         |          | hochwertige Keramikheizung /<br>high-quality ceramic heating element                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Temperaturregulierung / Adjustment of temperature |          | stufenlos /<br>continuously adjustable                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Luftmengenregulierung / Adjustment of airflow     |          | 2-stufig /<br>2 steps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Geräuschpegel / Sound level                       | dB (A)   | ≤ 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Abmessungen (L x B x H) / Dimensions (L x W x H)  | mm       | 325 x 85 x 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gewicht / Weight                                  | g        | 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Konformitätszeichen / Mark of conformity          |          |     |
| Qualitäts-Zertifizierung / Quality certification  |          |                                                                                                                                                                             |
| Schutzklasse II / Protection class II             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Überhitzungsschutz / Overheating protection       |          | Thermosicherung + Thermoschutzabschaltung /<br>Thermofuse + thermal cutout                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Zubehör / Accessories



**Breitreflektordüse / Large reflector nozzle**

**Art-Nr. / Item No. 073015**

Zum Verformen und Schrumpfen bei großen Durchmessern /  
*For shaping and shrinkfitting large diameters*



**Abstrahldüse 75 mm / Window nozzle 75 mm**

**Art-Nr. / Item No. 070410**

Schützt durch Umlenkung, z.B. Glasscheiben vor Überhitzung /  
*Deflects to prevent panes of glass etc. from overheating*



**Abstrahldüse 50 mm / Window nozzle 50 mm**

**Art-Nr. / Item No. 070311**

Schützt durch Umlenkung bei engen Stellen vor Überhitzung /  
*Deflects to prevent overheating in narrow spots*



**Breitstrahldüse 75 mm / Surface nozzle 75 mm**

**Art-Nr. / Item No. 070212**

Sorgt für flächige Luftverteilung beim Trocknen, Farbentfernen etc. /  
*Spreads air over wider area for drying, paint stripping, etc.*



**Breitstrahldüse 50 mm / Surface nozzle 50 mm**

**Art-Nr. / Item No. 070113**

Sorgt für flächige Luftverteilung bei kleinen Flächen, z.B. Skier wachsen /  
*Spreads air over small areas, e.g. waxing skis*



**Reduzierdüse 9 mm / Reduction nozzle 9 mm**

**Art-Nr. / Item No. 070618**

Punktgenaue Heißluft beim Entlöten und PVC-Schweißen /  
*Pinpoint source of hot air for desoldering and for welding PVC*



**Reduzierdüse 14 mm / Reduction nozzle 14 mm**

**Art-Nr. / Item No. 070717**

Punktgenaue Heißluft beim Entlöten und PVC-Schweißen /  
*Pinpoint source of hot air for desoldering and for welding PVC*

## Zubehör / *Accessories*



### **Reduzierdüse 20 mm / *Reduction nozzle 20 mm***

**Art-Nr. / *Item No.* 070816**

Für gezielten Hitzestrahл, z.B. beim Kantenumleimen /  
*For a focused jet of heat, e.g. for edgebanding*



### **Lötreflektordüse / *Soldering reflector nozzle***

**Art-Nr. / *Item No.* 074616**

Zum Löten und Schrumpfen von Löt muffen und Schrumpfschläuchen /  
*For soldering and shrink-fitting soldering sleeves and heat shrinkable sleeves*



### **Reflektordüse / *Reflector nozzle***

**Art-Nr. / *Item No.* 070519**

Zum Löten von Rohren und Schrumpfen von Schrumpfschläuchen /  
*For soldering pipes and fitting shrink-fit sleeves*



### **Breitschlitzdüse / *Wide-slit nozzle***

**Art-Nr. / *Item No.* 074715**

Zum Planenschweißen. Aufsteckbar auf 14 mm Reduzierdüse /  
*For welding tarpaulins. Can be fitted to a 14 mm reduction nozzle*



### **Schlitzdüse / *Slit nozzle***

**Art-Nr. / *Item No.* 071011**

Zum Planenschweißen. Aufsteckbar auf 9 mm Reduzierdüse /  
*For welding tarpaulin, groundsheets etc. Can be fitted to a 9 mm reduction nozzle*



### **Schweißschuh / *Welding nozzle***

**Art-Nr. / *Item No.* 070915**

Zum Verarbeiten von Kunststoff-Schweißdraht bis ø 6 mm. Aufsteckbar auf 9 mm Reduzierdüse. / *For working with plastic welding rod up to 6 mm in dia. Can be fitted to a 9 mm reduction nozzle*



### **Koffer / *case***

**Art-Nr. / *Item No.* 003555**

Zur sicheren Aufbewahrung / *For safe storage*