


Maße Blechausschnitt Blechdicke: 0,5 mm bis 2 mm Toleranz des Blechausschnittes: + 0,1 mm	0,25 - 1,5 mm² ① 250 V/4 kV/3 I_N 16 A  9 mm / 0.35 in ② Zulassungen	AWG 22 - 16	0,25 - 1,5 mm² ① 250 V/4 kV/3 I_N 16 A  9 mm / 0.35 in ② Zulassungen	AWG 22 - 16
--	---	--------------------	---	--------------------



Beschreibung	Farbe	Bestellnr.	VPE	Farbe	Bestellnr.	VPE
Steckverbinder, Snap-In-Geräteanschluss, 2-polig, mit CAGE CLAMP®S-Anschluss	Buchse			Stecker		
	● schwarz	890-702	50	● schwarz	890-712	50
	○ weiß	890-722	50	○ weiß	890-732	50
	● grau	890-742	50	● grau	890-752	50
	● blau	890-2102	50	● blau	890-2112	50

Zubehör, artikelspezifisch

	Betätigungswerkzeug, aus Isolierstoff 2-fach 	Betätigungswerkzeug, aus Isolierstoff 2-fach 
	890-392 1	890-392 1

Zubehör, Serie 890

	Verschlussstück, für Blechausschnitt, 2-polig 	Verschlussstück, für Blechausschnitt, 2-polig 
	schwarz 890-642 100 weiß 890-692 100	schwarz 890-642 100 weiß 890-692 100

Info

Abmessungen

- ① Anschließbar: 0,25 - 1,5 mm² „e + f“
0,25 - 1 mm² „mehrdrähtig“
- ② Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 176 bis 179.
- ③ Ø 5,0 mm, Blechdicke 0,2 - 1,2 mm

- schwarz Kodierung A (L+ N-)
- weiß Kodierung A (L+ N-)
- grau Kodierung B (1 2)
- blau Kodierung I (+ -)

Kodierungen siehe Seiten 164 und 165
Brandlast auf Anfrage!

