



Lanières monoblocs à pied ancre, avec ailettes latérales

Principales caractéristiques

La fixation par ancre, associée aux ailettes latérales, assure une fixation ferme sur le panneau. Les ailettes absorbent et compensent les différentes épaisseurs. Les versions RT et FBS sont démontables et réutilisables. La lanière FBS possède une bande "en treillis" qui reste très flexible.

Utilisations

Ces lanières sont recommandées pour le fretage et la fixation de faisceaux, câbles et conduits sur panneau dans l'automobile, l'aéronautique, l'électroménager....



Une gamme de lanières à ancre pour fixation sur panneaux de 0,5 à 4,5 mm d'épaisseur pour des trous de Ø 4,4 à 8 mm.

Informations matériau	
Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Températures d'utilisation	-40 °C à +85 °C (+105 °C pendant 500 h)
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V2



Outil de pose	Numéro
MK3SP	1
MK3PNSP2, MK7P	2
MK7	3
MK7HT	4
MK20	5
MK6	6
MK9P, MK6PN	7
MK9	8
MK9HT	9
MK21	10

Pour plus d'informations sur les outils de pose, consulter la page 561.

Informations matériau	
Matière	Polyamide 6.6 hautes températures (PA66HS)
Températures d'utilisation	-40 °C à +105 °C en continu, (+145 °C pendant 500 h)
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V2



Informations matériau	
Matière	Polyamide 6.6 stabilisé UV (PA66W)
Températures d'utilisation	-40 °C à +85 °C (+105 °C pendant 500 h)
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V2



Informations matériau	
Matière	Polyamide 4.6 (PA46)
Températures d'utilisation	-40 °C à +150 °C pendant 5000 h, (+195 °C durant 500 h)
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V2, Faible degré de nuisance, Sans halogène, Faible émission de fumée, Faible émission de gaz ou d'acides







Lanières monoblocs à pied ancre, avec ailettes latérales

Références et informations techniques


Article	Référence	Long. L	Larg. W	Ø max. toron	Résistance à la traction en N	Ø trou	Epais. min. paroi	Epais. max. paroi	Matière	Couleur	Outil de pose
111-85519	T18RSF	100	2,5	16,0	80	4,6-4,8	1,0	3,0	PA66	Naturel (NA)	1-3, 5
111-85560	T18RSF	100	2,5	16,0	80	4,6-4,8	1,0	3,0	PA66W	Noir (BK)	1-3, 5




111-85719	T50SSF	160	4,7	25,0	225	6,0-6,4	1,0	3,0	PA66	Naturel (NA)	1-3, 5
126-01104	T50SSF	160	4,7	25,0	225	6,0-6,4	1,0	3,0	PA66HS	Naturel (NA)	1-3, 5
126-00032	T50SSF	160	4,7	25,0	225	6,0-6,4	1,0	3,0	PA66HS	Noir (BK)	1-3, 5
111-85729	T50RSF	200	4,7	45,0	225	6,0-6,4	1,0	3,0	PA66	Naturel (NA)	1-3, 5



111-85329	T50VSL5	100	4,6	16,0	225	6,1-6,3	1,0	2,6	PA66	Naturel (NA)	1-3, 5
111-85339	T50SSL5	135	4,6	27,0	225	6,1-6,5	0,8	2,7	PA66	Naturel (NA)	1-3, 5
126-02204	T50SSL5	135	4,6	27,0	225	6,1-6,5	0,8	2,7	PA66HS	Noir (BK)	1-3, 5
111-85395	T50SSL5	135	4,6	27,0	225	6,1-6,5	0,8	2,7	PA46	Gris (GY)	1-3, 5
126-00005	T50SL5	165	4,6	34,0	225	6,1-6,3	0,8	2,7	PA66HIRHS	Noir (BK)	1-3, 5
111-85369	T50SL5	165	4,6	34,0	225	6,1-6,3	0,8	2,7	PA66	Naturel (NA)	1-3, 5
126-00001	T50SL5	165	4,6	34,0	225	6,1-6,3	0,8	2,7	PA66HS	Noir (BK)	1-3, 5
111-85460	T50SL6	165	4,6	34,0	225	6,3-7,5	0,5	2,5	PA66	Noir (BK)	1-3, 5
111-85479	T50SL7	165	4,6	34,0	225	6,9-7,1	0,8	2,5	PA66	Naturel (NA)	1-3, 5



111-85781	YQR10050	165	4,6	34,0	225	6,9-7,1	1,6	4,0	PA66	Marron (BN)	1-3, 5
-----------	-----------------	-----	-----	------	-----	---------	-----	-----	------	-------------	--------



155-41102	T50SAH	160	4,6	25,0	225	6,3	0,7	3,0	PA66HS	Naturel (NA)	-
-----------	---------------	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	--------	--------------	---

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Lanières monoblocs à pied ancre, avec jupe pour trous oblongs

Références et informations techniques

Article	Référence	Long. L	Larg. W	Ø max. toron	Résistance à la traction en N	Ø trou	Epais. min. paroi	Epais. max. paroi	Matière	Couleur	Outil de pose
150-48396	T80RFT6X12	228	4,6	45,0	225	6,3x12,3	0,6	3,0	PA66	Noir (BK)	1-3, 5
150-48397	T80RFT6X12	228	4,6	45,0	225	6,3x12,3	0,6	3,0	PA46	Gris (GY)	1-3, 5

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.