


D



C

B


A




SECONDARY LOCKING IN PRE-LOCKED POSITION
Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung



-1 AS SHOWN
wie gezeichnet



SECONDARY LOCKING IN LOCKED POSITION
(SLIDING DISTANCE: 2.5MM)
Zweite Kontaktsicherung in Endraststellung
(Verschiebeweg: 2.5mm)



SCALE 1:1
Maßstab


1394026-1

1394026-2


NOTES
Bemerkungen

- 1 AMP LOGO AND AMP NUMBER
AMP Logo und AMP Nummer
- 2 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 3 MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 4 MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- 5 REVISION STATUS OF THE MOULD
Änderungsstand des Werkzeugs
- 6 PACKAGING: LOOSE PIECE IN A CARDBOARD BOX
Verpackung: Schüttgut im Karton
- 7 SUITABLE COUNTERPART: AMP-PN 1355328-1
Passendes Gegenstück: AMP-PN 1355328
- 8 SUITABLE CONTACTS /Passende Kontakte:
AMP-PN 963772 (DGB >4,0-6,0mm² FLK)
AMP-PN 963774 (DGB >6,0-10 mm² FLK)
- SUITABLE SINGLE WIRE SEALS:
Passende Einzeldichtungen:
AMP-PN 1355437-1 (DGB >4,0-6,0mm² FLK)
AMP-PN 1355437-2 (DGB >6,0-10 mm² FLK)
- 9 MAX. ALLOWED WARPAGE: ±0.5MM
MAX. ZULÄSSIGER VERZUG: ±0.5MM


LOC	DIST	P	LTR	REVISIONS ÄNDERUNGEN	DATE	DWN	APVD
A1	-			DESCRIPTION BESCHREIBUNG			
PROJECT NO.: A98-52285							




INTERFACE FOR WALL MOUNTING
Schnittstelle für Wandbefestigung



SECTION A-A
Schnitt



CUT OFF
Befestigungsausschnitt

1394026-2	A	3	I	PBT/ASA-GF20	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING Zweite Kontaktsicherung	2
		1	I	PBT-GF13	BLACK Schwarz	9.5MM TAB HOUSING 9.5mm Tab Gehäuse	
		3	I	PBT/ASA-GF20	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING Zweite Kontaktsicherung	
1394026-1	A	2	I	SILICONE	ORANGE orange	SEALING Dichtung	1
		1	I	PBT-GF13	BLACK Schwarz	9.5MM TAB HOUSING 9.5mm Tab Gehäuse	
AMP ORDER-NO. AMP Bestell-Nr.	REV.	POS.	QTY Stueck	MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM
THIS DRAWING IS UNCLASSIFIED VERBAUWERKE-ZEICHNUNG © COPYRIGHT 2000 TRADE INFORMATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. ZUGABE VON VERÄNDERUNGEN UND VERÄNDERUNGEN KÖNNEN OHNE WEITERE ANMERKUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT FOLGEN, SOWIE VERÄNDERUNGEN DER ANGABEN LEISTUNGSFÄHIGKEITEN ANGEKÜNDIGT WERDEN SIE DIES BEACHTEN					DWN 26JAN00 H. Hinrichs CHK 26JAN00 J. Granzow APVD -		tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim
DIMENSIONS MASS/EINHEITEN: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL DIMS IN TOLERANCES ACC. TO DIN 16901-140 1 PLC + 2 PLC + 3 PLC + 4 PLC + ANGLES/WINKEL ±30°		NAME 9.5MM TAB HOUSING, 2POS. 9.5mm Flachsteckergehaeuse, 2pol.		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A 00779 C1394026	
MATERIAL SEE TABLE		FINISH/SOBERFLACHE/FARBE SEE TABLE		WEIGHT GEWICHT CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG		RESTRICTED TO NUR FÜR - SCALE MASSSTAB 2:1 SHEET BLATT 1 OF VON REV A	

C

B

A