

ワンタッチハンドルキャッチ

ONE-TOUCH LOCK HANDLE CATCHES



FA-822-C
アルミニウム製

特徴 Feature

- ハイセキュリティ錠前TAKシリーズ(TAV230)を標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。
- TAV230錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーです。
- ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。
- 既存のハンドルキャッチ(FA-810-C)に代わる、ハイセキュリティキャッチです。
- オートロック仕様要求にも即対応可能です。
- 封印リングもオプションで取付け可能です。
- A high-security TAK lock (TAV230) is provided as standard equipment, ensuring greater security and durability.
- The TAV230 lock device is easy to use and has a dustproof shutter and reversible key.
- Available in three types, S-shaped, L-shaped and X-shaped, according to the cross-sectional shape of the handle.
- A high-security catch replaces the existing handle catch (FA-810-C).
- Requests for auto-locking type can be promptly met. Optional seal ring can also be installed.

仕様 ●材質: アルミニウム合金(ADC)
●表面仕上: 焼付塗装(シルバーメタリック)
●付属品: キー2本

用途 ●特装車・コンテナ等のパイプハンドル用
納期 ●標準品・・・納期お問合せください

備考 ●鍵違い・オートロック仕様も即製作します。
●永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1367ページ)を塗布してください。

Specifications ●Material: Aluminum alloy (ADC)
●Finish: Baked (silver metallic)
●Accessories: Two keys

Specific use ●Pipe handles for specially equipped vehicles and containers

Remarks ●Auto-locking type can also be manufactured without delay.
●To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1367) to the sliding parts.


PAT.PEND.




FA-822-C-L-1
鍵付き
With lock

キーNo.TAV230
Key

FA-822-C-L-2
鍵なし
Without lock




パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	H	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
FA-822-C-S-1	●	2D	鍵付き With lock	21	623	60818	¥5,100	6個～ ¥4,896
FA-822-C-S-2	●	2D	鍵なし Without lock	21	503	60819	¥2,900	6個～ ¥2,784
FA-822-C-L-1	●	2D	鍵付き With lock	35	621	60816	¥5,200	6個～ ¥4,992
FA-822-C-L-2	●	2D	鍵なし Without lock	35	501	60817	¥2,900	6個～ ¥2,784
FA-822-C-X-1	●	2D	鍵付き With lock	40	619	60820	¥5,200	6個～ ¥4,992
FA-822-C-X-2	●	2D	鍵なし Without lock	40	499	60821	¥2,900	6個～ ¥2,784


●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

取付け方法 Installation method



適用ハンドル断面寸法(最大)

Applicable handle cross section dimension (max.)



クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ