






0306-2

0307-2


*a Mutter lose beigestellt
nut enclosed separately
écrou ajouté séparément

*b Lötstift
solder pin
plot à souder



*c Montagerichtung
mounting direction
direction de montage

*d O-Ring-Dichtung
O-ring gasket
anneau torique d'étanchéité

*e Flachdichtung
flat gasket
joint d'étanchéité plat

*f Einbauöffnung
port
ouverture d'emplacement

*g Verdrehschutz, Ausführung wahlweise
anti-rotation, alternative execution
protection antitorsion, exécution alternative



Leiterplattenlayouts siehe Seite 3.63


Printed circuit board layouts see page 3.63

Modèles des cartes imprimées voir à la page 3.63

Polbilder, von der Lötseite gesehen

Pin configurations, solder side view


Schémas de raccordement, vus du côté à souder




0306-2 06-1 0306-2 08-1


0307-2 06-1 0307-2 08-1

*f





Leiterplattenlayouts für Einbausteckverbinder, von der Bestückungsseite gesehen
 Printed circuit board layouts for chassis connectors, components side view
 Modèles de cartes imprimées pour embases, vus du côté à équiper



Leiterplattenlayouts für Einbausteckverbinder mit Massekontakt, von der Bestückungsseite gesehen
 Printed circuit board layouts for chassis connectors with ground contact, components side view
 Modèles de cartes imprimées pour embases avec contact de masse, vus du côté à équiper