







LOC	DIST	REVISIONS						
A1	-	ÄNDERUNGEN		DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
		P	LTR	BESCHREIBUNG				
			D1	REVISED PER ECO-11-005294		21MAR2011	RK	HMR
			E	REVISED PER ECO-12-000073		29FEB2012	CJV	SLB



DRAWING SHOWS 15 POS. CONNECTOR
ANSICHT ZEIGT 15 POL. STECKER

OBSOLETE	PIN HEADER, 9 POS., STUD WITH THREAD M3	4-1740195-2	4-1740195-5
OBSOLETE	PIN HEADER, 9 POS., BRACKET WITH THREAD M3	2-1740195-2	2-1740195-5
	PIN HEADER, 9 POS., STUD WITH THREAD UNC 4/40	3-1740195-2	3-1740195-5
	PIN HEADER, 9 POS., BRACKET WITH THREAD UNC4-40	1-1740195-2	1-1740195-5
	PIN HEADER, 9 POS., BRACKET WITH HOLE Ø3.1	0-1740195-2	0-1740195-5
	DESCRIPTION	SHELL PLATING: TIN OVER Ni	SHELL PLATING: Ni



REMARKS:

- CONTACT AREA: MIN. 0.8 µm Au OVER 1.27 µm Ni,
SOLDER AREA: 3-5 µm Sn OVER MIN. 1.27 µm Ni
- PACKAGING SEE SHEET 2
- CONNECTOR SUITABLE TO LEAD-FREE SMT SOLDER PROCESS
- TIN OVER NICKEL



BEMERKUNGEN:

- KONTAKTBEREICH: MIN. 0.8 µm Au UEBER 1.27 µm Ni,
LOETBEREICH: 3-5 µm Sn UEBER MIN. 1.27 µm Ni
- VERPACKUNGSART SIEHE BLATT 2
- STECKER GEEIGNET FUER BLEIFREIES LOETEN
- ZINN UEBER NICKEL

6	2	THREAD STUD GEWINDEBOLZEN	NICKEL NICKEL	STEEL STAHL
5	5	PIN CONTACT, SMD, LONG STIFTKONTAKT, SMD, LANG	1	CuMg
4	4	PIN CONTACT, SMD, SHORT STIFTKONTAKT, SMD, KURZ	1	CuMg
3	2	BRACKET, SMD, LEFT/RIGHT WINKELSTUECK, SMD, LINKS/RECHTS	4	CAST METAL DRUCKGUSS
2	1	PIN HOUSING STIFTGEHAUSE	BLACK SCHWARZ	PCT-GF
1	1	SHELL SCHIRMBLECH	SEE TABLE SIEHE TABELLE	STEEL STAHL
POS.	QTY.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMI VERBODEN TOEGANG TOT DEZE TEKST		OWN L. SCHLUETER	30NOV2004	TE Connectivity	
DIMENSIONS MASSENHEITEN (mm)		CHG M. SCHAARSCHMIDT	01DEC2004		
TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL DIMENSIONS		APVD G. FELDMEIER	01DEC2004	NAME	
0 PLC ± 0.2		PRODUCT SPEC.		HDP20 PIN HEADER, SMT, 9POS.	
1 PLC ±		PRODUCT SPEC.		HDP20 STIFTELEISTE, SMT, 9POL.	
2 PLC ±		108-94.000		EUROSTYLE	
3 PLC ±		APPLICATION SPEC.		SIZE	
4 PLC ±		VERARBEITUNGSSPEZ.		CAGE CODE	
FINISH/SCHLUESSELFARBE		WEIGHT GEWICHT	-	DRAWING NO.	
SEE TABLE S.TABELLE		CUSTOMER DRAWING	/KUNDENZEICHNUNG	A1 00779	
		SCALE MASSSTAB	5:1	SHEET BLATT	
				1 OF VON	
				2	
				REV E	

LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD	
-	-	SEE SHEET 1		-	-	-	



REMARKS:

- COVER TAPE WITH BLISTER BELT WELDED OR PASTED
- BLISTER BELT, COVER AND TAPE ACC. TO DIN/IEC 286 PART 3
- FIRST AND LAST RUNNING OF THE CARRIER TAPE ACC. TO DIN/IEC 286 PART 3
- 7m BLISTERBELT AND 7.1m COVER TAPE, 225 LOOSE PIECE PARTS

BEMERKUNGEN:

- ABDECKBAND MIT BLISTERGURT VERSCHWEISST ODER VERKLEBT
- BLISTERGURT, ABDECKBAND UND REEL NACH DIN/IEC 286 TEIL 3
- VOR- UND NACHLAUF AM BLISTERGURT NACH DIN/IEC 286 TEIL 3
- 7m BLISTERGURT UND 7.1m ABDECKBAND, 225 EINZELTEILE

		OBSOLETE				OBSOLETE			
		4-1740195-5		3-1740195-5		2-1740195-5		1-1740195-5	
		4-1740195-2		3-1740195-2		2-1740195-2		1-1740195-2	