

## ■ Rohrkabelschuhe, Cu 10 - 300 mm<sup>2</sup>

F-Reihe



- Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6)
- Aufgeweitet zur besseren Kabeleinführung



### Eigenschaften

- Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material
- Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter
- Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung

### Werkstoff


- Cu gemäß EN 13600

### Oberfläche

- galvanisch verzinkt

### Bestellinfo

- Auch mit Sichtloch lieferbar, Artikel-Nummer-Zusatz "ms"



| Nennquerschnitt<br>mm <sup>2</sup> | Anschl.-<br>bolzen<br>Ø | Art.-Nr. | Abmessung mm |    |    |      |      |       |      |    | Gewicht/<br>100 St. | VE/St. |
|------------------------------------|-------------------------|----------|--------------|----|----|------|------|-------|------|----|---------------------|--------|
|                                    |                         |          | d1           | a  | b  | d2   | d4   | c1    | c2   | l  | ~ kg                |        |
| 10                                 | M5                      | 702F5    | 5,5          | 14 | 12 | 5,3  | 8,0  | 6,25  | 7,5  | 27 | 0,72                | 100    |
|                                    | M6                      | 702F6    | 5,5          | 14 | 12 | 6,5  | 8,0  | 6,25  | 7,5  | 27 | 0,71                | 100    |
|                                    | M8                      | 702F8    | 5,5          | 14 | 16 | 8,5  | 8,0  | 8,50  | 9,5  | 29 | 0,77                | 100    |
|                                    | M10                     | 702F10   | 5,5          | 14 | 16 | 10,5 | 8,0  | 10,50 | 11,5 | 31 | 0,82                | 100    |
|                                    | M12                     | 702F12   | 5,5          | 14 | 19 | 13,0 | 8,0  | 12,00 | 13,0 | 32 | 0,82                | 100    |
| 16                                 | M5                      | 703F5    | 6,6          | 15 | 13 | 5,3  | 9,5  | 6,25  | 7,5  | 30 | 1,10                | 100    |
|                                    | M6                      | 703F6    | 6,6          | 15 | 13 | 6,5  | 9,5  | 6,25  | 7,5  | 30 | 1,07                | 100    |
|                                    | M8                      | 703F8    | 6,6          | 15 | 16 | 8,5  | 9,5  | 10,00 | 10,0 | 32 | 1,21                | 100    |
|                                    | M10                     | 703F10   | 6,6          | 15 | 17 | 10,5 | 9,5  | 12,00 | 12,0 | 34 | 1,28                | 100    |
|                                    | M12                     | 703F12   | 6,6          | 15 | 19 | 13,0 | 9,5  | 13,00 | 13,0 | 35 | 1,28                | 100    |
| 25                                 | M5                      | 704F5    | 7,9          | 17 | 15 | 5,3  | 11,0 | 7,50  | 7,5  | 32 | 1,52                | 25     |
|                                    | M6                      | 704F6    | 7,9          | 17 | 15 | 6,5  | 11,0 | 7,50  | 7,5  | 32 | 1,50                | 100    |
|                                    | M8                      | 704F8    | 7,9          | 17 | 17 | 8,5  | 11,0 | 10,00 | 10,0 | 34 | 1,61                | 100    |
|                                    | M10                     | 704F10   | 7,9          | 17 | 17 | 10,5 | 11,0 | 12,00 | 12,0 | 37 | 1,71                | 100    |
|                                    | M12                     | 704F12   | 7,9          | 17 | 19 | 13,0 | 11,0 | 13,00 | 13,0 | 38 | 1,74                | 25     |
| 35                                 | M6                      | 705F6    | 9,2          | 19 | 17 | 6,5  | 12,5 | 7,50  | 7,5  | 35 | 1,91                | 100    |
|                                    | M8                      | 705F8    | 9,2          | 19 | 18 | 8,5  | 12,5 | 10,00 | 10,0 | 37 | 2,08                | 100    |
|                                    | M10                     | 705F10   | 9,2          | 19 | 18 | 10,5 | 12,5 | 12,00 | 12,0 | 40 | 2,24                | 100    |
|                                    | M12                     | 705F12   | 9,2          | 19 | 19 | 13,0 | 12,5 | 13,00 | 13,0 | 41 | 2,22                | 25     |
|                                    | M14                     | 705F14   | 9,2          | 19 | 21 | 15,0 | 12,5 | 14,50 | 14,5 | 43 | 2,41                | 25     |
| 50                                 | M6                      | 706F6    | 11,0         | 21 | 21 | 6,5  | 15,0 | 10,00 | 10,0 | 41 | 3,54                | 25     |
|                                    | M8                      | 706F8    | 11,0         | 21 | 21 | 8,5  | 15,0 | 10,00 | 10,0 | 41 | 3,44                | 50     |
|                                    | M10                     | 706F10   | 11,0         | 21 | 21 | 10,5 | 15,0 | 12,00 | 12,0 | 43 | 3,64                | 50     |
|                                    | M12                     | 706F12   | 11,0         | 21 | 21 | 13,0 | 15,0 | 13,00 | 13,0 | 46 | 3,73                | 50     |
|                                    | M14                     | 706F14   | 11,0         | 21 | 23 | 15,0 | 15,0 | 14,50 | 14,5 | 48 | 3,89                | 25     |
| 70                                 | M16                     | 706F16   | 11,0         | 21 | 28 | 17,0 | 15,0 | 16,00 | 16,0 | 50 | 4,02                | 25     |
|                                    | M8                      | 707F8    | 13,0         | 25 | 25 | 8,5  | 17,0 | 10,00 | 10,0 | 46 | 4,46                | 50     |
|                                    | M10                     | 707F10   | 13,0         | 25 | 25 | 10,5 | 17,0 | 12,00 | 12,0 | 48 | 4,62                | 50     |
|                                    | M12                     | 707F12   | 13,0         | 25 | 25 | 13,0 | 17,0 | 13,00 | 13,0 | 50 | 4,71                | 50     |
|                                    | M14                     | 707F14   | 13,0         | 25 | 25 | 15,0 | 17,0 | 14,50 | 14,5 | 52 | 4,87                | 25     |
| 95                                 | M16                     | 707F16   | 13,0         | 25 | 25 | 17,0 | 17,0 | 16,00 | 16,0 | 54 | 5,85                | 25     |
|                                    | M8                      | 708F8    | 14,5         | 26 | 28 | 8,5  | 19,0 | 12,00 | 12,0 | 52 | 6,35                | 25     |
|                                    | M10                     | 708F10   | 14,5         | 26 | 28 | 10,5 | 19,0 | 12,00 | 12,0 | 52 | 6,23                | 50     |
|                                    | M12                     | 708F12   | 14,5         | 26 | 28 | 13,0 | 19,0 | 13,00 | 13,0 | 53 | 6,31                | 50     |
|                                    | M14                     | 708F14   | 14,5         | 26 | 28 | 15,0 | 19,0 | 14,50 | 14,5 | 55 | 6,46                | 25     |
| 160                                | M16                     | 708F16   | 14,5         | 26 | 28 | 17,0 | 19,0 | 16,00 | 16,0 | 56 | 6,56                | 50     |