

DEC 26 1996

Instructions/Instructions/Instrucciones



1. Position 3M® Cold Shrink™ assembly on cable or wire prior to connecting.
1. Place l'ensemble Cold Shrink™ de 3M® sur le câble ou le fil avant la connexion.
1. Coloque el conjunto 3M® Cold Shrink™ en el cable o alambre antes de hacer la conexión.



2. Make connection and clean cable insulation 2" (5 cm) minimum.
2. Effectuez la connexion et nettoyez l'isolament de câble 5cm (2") minimum.
2. Haga las conexiones y limpie el aislamiento del cable mínimo: 5cm (2").



3. Locate Cold Shrink Assembly at desired starting point, position assembly 1-1/2" to 2" (3.8 to 5 cm) beyond end of connection.
3. Positionner l'ensemble et espacer à trois po de départ désiré, le placer de 3.8 à 5 cm (1-1/2" à 2") au-delà de l'extrémité du connecteur.
3. Ubique el conjunto Cold Shrink en el punto de comienzo deseado, coloque el conjunto a una distancia de 3.8 a 5 cm (1-1/2" a 2") del extremo del conector.



4. Pull loose pull tab gently while unwinding to a counter-clockwise direction.
4. Déroulez doucement la tresse et déroulez dans la sens contraire aux aiguilles d'une montre.
4. Tire de la lengüeta con cuidado mientras desarmas en sentido contrario al de las agujas del reloj.



5. Installation is now complete.
5. L'installation est maintenant terminée.
5. La instalación se ha completado.



6. Cold Shrink Assembly is now complete.
6. L'installation est maintenant terminée.
6. La instalación se ha completado.



3M Cold Shrink removable core material is polypropylene and recyclable with other ♻️ waste. La majeure inférieure marquée pour l'épouser à l'end 3M est en polypropylène et elle est recyclable avec les autres déchets.

The material of the major removable of Cold Shrink is polypropylene and it can be recycled with other ♻️ waste.

El material del núcleo removible de Cold Shrink es de polipropileno y puede ser reciclado con otros ♻️ desperdicios.

- Applications:**
- Insulation and sealing of latent electrical connections and splices
 - Primary electrical insulation on 10V for cable repair
 - Sealing of many other types of connections
 - Other electrical uses include seal bands, gips, etc.
 - Conduct seals and bandages
 - Features:
 - Simple installation, requires no tools or heat
 - Provides flexible, nonconductive seal
 - UV resistant for outdoor applications, also suitable for direct burial applications
 - Meets ANSI C119.1 and Western Underwriters' Guide 2.14 for secondary system rated up to 15V

- Applications:**
- Insulation et scellage de connexions et épissures électriques en ligne
 - Isolation électrique primaire pour 15V pour la réparation de câbles
 - Étanchéité de nombreux autres types de connexions
 - Les autres usages des bandes de scellage comprennent les poignées d'outils, les manchettes, etc.
 - Bande adhésive pour conducteurs et câbles défectueux
 - Caractéristiques:
 - Simple à installer, sans outil ni chaleur
 - Résiste aux UV, adapté à l'usage en extérieur
 - Résistant aux UV pour l'usage en plein air, convient également aux applications souterraines
 - Répond aux normes ANSI C119.1 et 2.14 de Western Underwriters' Guide pour les systèmes secondaires performants pour 15V

- Applications:**
- Aislamiento y sellado de empalmes y conexiones eléctricas en línea
 - Aislamiento eléctrico primario hasta 15V por reparación de cable
 - Sellado de muchos otros tipos de conexiones
 - Otros que se utilizan incluyen mas para herramientas, esposas, etc.
 - Seals de conductores y cables
 - Características:
 - Instalación simple que no requiere el uso de herramientas ni calor
 - Proporciona sellado flexible, que incluye el punto de la humedad
 - Resistente a los rayos UV para aplicaciones al exterior, también adecuado para aplicaciones de enterramiento directo
 - Cumple con las normas ANSI C119.1 y Western Underwriters' Guide 2.14 para sistemas secundarios de hasta 15V

Important Notice: Before utilizing the product, the user should determine the suitability of the product for its intended use. 3M expressly disclaims the implied warranties and conditions of merchantability and fitness for a particular purpose. In no case shall 3M be liable under any legal theory, including but not limited to contract or strict liability, for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages resulting from product use.

Avizor Importante: Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar la adecuación del producto al uso que lo pretende. 3M se deslinda de toda responsabilidad relativa a garantía y condiciones implícitas de calidad mercantil y adecuación del producto para un uso específico. De ninguna manera podrá imputarse a 3M culpabilidad alguna, bajo cualquier teoría que incluya el argumento legal, lo cual no sólo se limita al contrato o a la responsabilidad incidental o derivada, causados por el uso del producto. 3M and Cold Shrink are trademarks of 3M.

3M Electrical Products Division
 Austin, TX 78768-9000
 3M Canada, Limited, One 186A 471
 3M Mexico, S.A. de C.V., Calle San Juan de Aragón No. 516 09709
 Mexico, D.F.
 Made in USA/Produit aux États-Unis/Hecho en E.U.A.
 78-817-9000-8

3M Cold Shrink® 8425-8

Connector Insulator
 Isolateur de connecteur
 Aislante de conector

For: 2-1/0 AWG
 C.O.D. 1.8 mm (7.149-8.127 mm) (10.1-10.9 mm)
 Release Length: 1203 mm
 For Direct Burial: 1203 mm
 For: 2-1/0 AWG
 C.O.D. 1.8 mm (7.149-8.127 mm) (10.1-10.9 mm)
 Release Length: 1203 mm
 For Direct Burial: 1203 mm
 For: 2-1/0 AWG
 C.O.D. 1.8 mm (7.149-8.127 mm) (10.1-10.9 mm)
 Release Length: 1203 mm
 For Direct Burial: 1203 mm

1 Each
 1 Each
 1 Each

Colors: 1 Black 2 3M Red