

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

© COPYRIGHT — By —

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

MATED WITH:
PASSEND ZU:
DIN 46247

LOC
A1

DIST
—

PROJECT NR.,
E97-9621

P
—

LTR
G

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

DESCRIPTION
BESCHREIBUNG

DATE
11OCT2012

DWN
PKS

APVD
RRP

14 REF.

10

9.5

8

4.6

6

4

1.3 ±0.1

5.08 ±0.1

8

6.3 ±0.1

1.6 +0.2

45° +15°

1

R0.5

10°

0.8 ±0.03

1

MIN. 4–5 μm Sn OVER MIN. 2 μm Ni

2

PACKING: PACKED INTO CARDBOARD BOX

3

RECOMMENDED DIA. FOR PCB: Ø1.4 –0.1

1

MIN. 4–5 μm Sn ÜBER MIN. 2 μm Ni

2

VERPACKUNG: IN KARTON VERPACKT

3

EMPFOHLENE LEITERPLATTENBOHRUNG: Ø1.4 –0.1

1000	1-726386-2	1	CuZn
10000	726386-2	1	CuZn
—	726386-1	PLAIN BLANK	CuZn
2 PACKING UNIT VERPACKUNGSEINHEIT	ORDER NO. BESTELL-NR.	SURFACE OBERFLÄCHE	MATERIAL
		COLOUR / FARBE	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:
DIMENSIONEN
mm

0 PLC ± —

1 PLC ± 0.2

2 PLC ± —

3 PLC ± —

4 PLC ± —

ANGLES / WINKEL ± 2°

MATERIAL

SEE TABLE
SIEHE TABELLE

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE

SEE TABLE
SIEHE TABELLE

DWN
RICHTER

CHK
—

APVD
—

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
ACCORDING TO DIN 46244

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
—

WEIGHT
GEWICHT
—

01-DEC-86

—

—

—

—

—

STE

TE Connectivity

FASTON TAB 6.3 x 0.8
FLACHSTECKER 6.3 x 0.8

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR.
G-726386

RESTRICTED TO
NUR FÜR
—

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

SCALE
MASSSTAB 5:1

SHEET
BLATT 1

OF
VON 1

REV
G

1470-19 (3/11)