

Produktdatenblatt

Artikelnr. 76.372.0736.0

Gehäuseoberteil MIN GOT GC 7 M20 25 Z0

revos MINI Baugröße 3 Gehäuseoberteil für freie Kabelverbindung mit M20
Verschraubung oben, Einhandverriegelung, Metallgehäuse



Artikelnr.	76.372.0736.0
EAN	4015573651128
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Nennspannung	250 V
Werkstoff des Gehäuses	Zink-Guss
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich von	-40 °C
Einsatztemperaturbereich bis	120 °C



Ausführung

Baugröße	3
Ausführung	Kupplungsverlängerung
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	oben
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	20
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein


Technische Zeichnungen

1 36.5 □26.8 34.5 □23.8 53.5 H	2 3	A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1															
76.372.0736.0 mit Verschraubung M20 with screw connection M20 76.372.0736.1 mit Gewinde M20 with thread M20 Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Teile - Nr. part number</th> <th style="width: 10%;">H</th> <th style="width: 60%;">Typ type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>76.372.0736.0</td> <td>60</td> <td>MIN GOT GC 7 M20 25 Z0</td> </tr> <tr> <td>76.372.0736.1</td> <td>--</td> <td>MIN GOT GC 7 M20 25 Z1</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Teile - Nr. part number	H	Typ type	76.372.0736.0	60	MIN GOT GC 7 M20 25 Z0	76.372.0736.1	--	MIN GOT GC 7 M20 25 Z1						
Teile - Nr. part number	H	Typ type															
76.372.0736.0	60	MIN GOT GC 7 M20 25 Z0															
76.372.0736.1	--	MIN GOT GC 7 M20 25 Z1															
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"> Freitoleranz nach General tolerance </td> <td style="width: 33%;"> CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed </td> <td style="width: 33%;"> 1.Verwendung: - First Use: </td> </tr> <tr> <td> Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1 </td> <td colspan="2"> Zeichnung Nr./Drawing No. 76.372.0736.0 01K </td> </tr> </table>			Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: - First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	Zeichnung Nr./Drawing No. 76.372.0736.0 01K										
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: - First Use:															
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	Zeichnung Nr./Drawing No. 76.372.0736.0 01K																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"> Werkstoff/Material Zinkdruckguß die cast zinc alloy </td> <td style="width: 20%;"> 2008 gezeichnet drawn 10.04. geprüft checked - Normgepr. Stand, check - </td> <td style="width: 20%;"> Tag/Date Name Schmitt J. - - </td> <td style="width: 40%;"> Index </td> </tr> </table>			Werkstoff/Material Zinkdruckguß die cast zinc alloy	2008 gezeichnet drawn 10.04. geprüft checked - Normgepr. Stand, check -	Tag/Date Name Schmitt J. - -	Index 											
Werkstoff/Material Zinkdruckguß die cast zinc alloy	2008 gezeichnet drawn 10.04. geprüft checked - Normgepr. Stand, check -	Tag/Date Name Schmitt J. - -	Index 														
Maße in mm/Dimensions are in mm																	

version .0



version .1



version .5
IP65

Gehäuseoberteil
76.372.0736.0
76.372.0760.0

Zeichnungsnummer
76.372.0736.010W
Gehäuseoberteil

11.01.2008
Hoffmann Angelika
M 1:1