

	Spezifikation für weichmagnetische Kerne <i>Specification for Soft Magnetic Cores</i>		S-No.: T60006-E4017- W537-04-	
PK:	Kunde/Customer:	Datum: 23/03		
		Seite: 1 von 2		
Ausführung / Core design: Ringbandkern / <i>Toroidal core:</i>		Maßbild / Drawing: ohne Maßstab / <i>without scale</i> Maße in mm / <i>Dimensions in mm</i>		Rev.

	Spezifikation für weichmagnetische Kerne Specification for Soft Magnetic Cores	S-No.: T60006-E4017- W537-04-		
PK:	Kunde/Customer:	Datum:	23/03	
		Seite:	2 von 2	
1.2 Messung des Remanenzhubes von der Remanenz in die Sättigung mit unipolaren Rechteckspannungsimpulsen bei Vorgabe der Feldstärkeamplitude. / Measurement of flux density swing from residual flux density into saturation with unipolar rectangular voltage pulses, constant field strength amplitude. Einstellwerte / Setting values: t_d = 20 μs f_p = 1 kHz H = 2 A/cm (entspr. / corresp. $I \times N = 9,42$ A.) Prüfwert / Specified value $\Delta B_{RS} \leq 50$ mT (entspr. / corresp. $\Delta \Phi_{RS} \leq 0,60$ μVs) Hinweis / Remark: Baunummer: 96725715 / Part-No.: 96725715				Rev.