

DESIGNATION

命名法

KX25-***P-LT1-H1

SERIES
シリーズ* 名

NUMBER OF CONTACTS
芯数

CONTACT TYPE P:PIN
コンタクトタイプ° P:ピ°ン

TERMINATION STYLE
LT:RIGHT-ANGLE THROUGH HOLE
端子形状 LT:ライトアング*ル スルーホール

CONTACT AREA
GOLD PLATE THICKNESS
1:GOLD(0.1 μ m MIN)
接触部Auめつき厚
1: Au0.1 μ m以上

H:WITH HOOK PIN
H:フックピン有り

1: TERMINAL LENGTH 2.2
1: 端子長 2.2

NOTE 1. PRODUCTION LOT NUMBER AS INDICATED.

2. DIRECTION OF CUTTING EDGE OF CONTACTS
TERMINAL IS OPTIONAL.
BUT, IN THE CONNECTOR,
IT MUST FACE THE SAME SIDE.

注1. 図示の面にロット番号を表示する.

(E X .)

A 4 X 1


LOT NUMBER OF CURRENT MONTH
当月の生産ロットを示す

MONTH
(RESPECTIVELY, OCT.:0, NOV.:X, DEC.:Y)
月表示
(10月:0,11月:X,12月:Y)

YEAR (LAST DIGIT ONLY)
年表示 (西歷末尾)

PRODUCT CODE
製造コード

2.コンタクト端子部先端の斜め切断の向きは任意とする。
但しコネクタ内では同一の向きである。




P.C.B. HOLE PATTERNS (REF.)
基板取付穴寸法(参考)

TABLE 1

CONTACT AREA 接触部	GOLD (0.1μm MIN) OVER NICKEL Ni上Au (0.1μm以上) めっき
TERMINAL AREA 端子部	TIN (REFLOW) OVER NICKEL Ni上リフロー-Sn めっき

TABLE 2 Δ_3

NUMBER OF CONTACTS 芯数: N	DIMENSION 寸法			
	A	B	C	X
80	42.2	31.2	38.8	40.8
100	50.2	39.2	46.8	48.8
120	58.2	47.2	54.8	56.8
140	66.2	55.2	62.8	64.8
180	82.2	71.2	78.8	80.8

4	HOOK PIN	2	COPPER ALLOY	TIN (REFLOW)	
3	LOCATOR	1	GLASS FILLED PBT		UL94 V-0 BLACK
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT		UL94 V-0 BLACK
1	CONTACT	N	COPPER ALLOY	TABLE 1	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺 度 (SCALE)	シ リ ー ズ (SERIES)
JACS-10201-*		30.Mar.2005		2: 1	KX25
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) KX25-***P-LT1-H1	
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	担当 CHK.	M.KIMURA		
. ±0.8	×° ±	査閲 APPD.			
.X ±0.4	×°X' ±	承認 APPD.	S.KASHIWA01	質量 (MASS)	
.XX ±0.1					
.XXX ±					
				図面番号 (DRAWING NO.)	
				SJ103899	

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2005, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[KX25-140P-LT1-H1](#) [KX25-180P-LT1-H1](#)