

SLOAN AG
Birmannsgasse 8
CH-4009 Basel
Switzerland
Tel.: +41 (0) 61 264 10 60
Fax: +41 (0) 61 264 10 75
E-Mail: sloan@sloan-basel.com
www.sloan-basel.com

Indicator lights with reflector

Rotation-proof
for LED T1 $\frac{3}{4}$ not exchangeable
Option: waterproof

Signalleuchten mit Reflektor

Verdrehsicher
für LED T1 $\frac{3}{4}$ nicht auswechselbar
Option: wasserdicht

Voyants lumineux avec réflecteur

Anti-rotation
pour LED T1 $\frac{3}{4}$ non remplacement
Option: étanche

353 354 355





Actual size
Grösse 1:1
Echelle 1:1

Further specifications and options see other side

Weitere Spezifikationen und Optionen auf Rückseite

Autres spécifications et options au verso

Type / Typ / Type		Body / Körper / Corps		Accessories Zubehöre Accessoires	Light source Lichtquelle source lum.
Terminals Anschlüsse Raccords	Terminals Anschlüsse Raccords	Protection Schutzart Protection	Surface Oberfläche Surface		
LED terminals LED-Anschlüsse Fils des LED 353  Types 353 [4, 7, 8, M]	Connectors Steck-Verbindung Connecteurs 354  Types 354 [4, 7, 8]	0 Type 355 Not waterproof Nicht wasserdicht Non étanche	B Blackened geschwärzt Noirce	0 without ohne sans	
 max 9 min 7	 max 9 min 7 Faston 2.8 x 0.5	4 Types 353, 354 Waterproof Wasserdicht Étanche Protection against splashwater from the front Schutz gegen Spritzwasser von vorn Protection contre les éclaboussures d'eau frontales IP 64 Suitable for continuous submersion in water Geeignet zum dauernden Untertauchen in Wasser Appropriée pour usage permanent dans l'eau	S Bright nickel plated Glanzvernickelt Nickelée brillante	1  [P/N 333203]	
LED terminals LED-Anschlüsse Fils des LED 355  Types 355 [0] not waterproof		7 IP 67 without pressure ohne Druck sans pression 8 IP 68 under pressure unter Druck sous pression 1 bar			

Order-code
Bestell-code
Code de commande

3

5

Order-code see data-sheet of the selected light source
Bestell-Code siehe Datenblatt der ausgesuchten Lichtquelle
Code de commande voir feuille technique de la source lumineuse choisie

Order-code see data-sheet of the selected light source
Bestell-Code siehe Datenblatt der ausgesuchten Lichtquelle
Code de commande voir feuille technique de la source lumineuse choisie

353, 354, 355
358

Spezifikationen

- Body
- Lamp
- Terminals
- Insulating body
- Soldering
- Bright nickel plated or blackened brass
 - LED T1¼, IR-Dioden, phototransistors
 - Typen 353, 355: LED
 - Type 354: Faston connectors 2.8 x 0.5, tin plated brass
 - PA or PPS
 - 3 s max. at 260°C max.

Spezifikationen

- Körper
- Lampe
- Anschlüsse
- Isolierkörper
- Lötdauer
- Messing glanzvernickelt oder geschwärzt
 - LED T1¼, IR-Dioden, Phototransistoren
 - Typen 353, 355: LED
 - Typ 354: Faston Steck-Verbindung 2.8 x 0.5, Messing verzinkt
 - PA oder PPS
 - Max. 3 s bei max. 260°C

Spécifications

- Corps
- Lampe
- Raccords
- Corps d'isol.
- Soudage
- Laiton nickelé brillant ou noirci
 - LED T1¼, Diodes-IR, phototransistors
 - Types 353, 355: LED
 - Type 354: Connecteurs Faston 2.8 x 0.5, laiton étamé
 - PA ou PPS
 - 3 s max. à 260°C max.

Options, on request

- LED
- Terminals
- Flashing
 - Execution for A.C. available
 - Type 358: Insulated wires: + red, - black other colours available
 - Connectors, also polarized
 - 2 (3) colour LED's

Optionen, auf Anfrage

- LED
- Anschlüsse
- Blinkend
 - Ausführung für Wechselstrom möglich
 - Typ 358: Isolierte Drähte: + rot, - schwarz andere Farben möglich
 - Steck-Verbindungen, evtl. verpolungssicher
 - 2 (3) farbige LED's

Options, sur demande

- LED
- Raccords
- Clignotant
 - Exécution pour A.C. possible
 - Type 358: Fils isolés: + rouge, - noir autres couleurs possibles
 - Connecteurs, évent. à détrompage
 - LED 2 (3) couleurs

Type / Typ / Type	Body / Körper / Corps	Accessories Zubehöre Accessoires	Lenght Länge Longueur cm	Light source Lichtquelle Source lum.
358 Insulated wires Isolierte Drähte Fils isolées  Available with built-in resistor in the body Eingebauter Widerstand im Körper möglich Possible avec résistance incorporée dans le corps	0 Not waterproof Nicht wasserdicht Non étanche 1 Stranded wire Litze Fil multi-brins 3 Solid wire Schaltdraht Fil stable 4 Waterproof Wasserdicht Étanche Protection against splashwater from the front Schutz gegen Spritzwasser von vorn Protection contre les éclaboussures d'eau frontales IP 64 7 Suitable for continuous submersion in water Geeignet zum dauernden Untertauchen in Wasser Appropriée pour usage permanent dans l'eau IP 67 without pressure ohne Druck sans pression	0 without ohne sans 1  [P/N 333203]	010 Standard cm (100 mm) Ohter lengths on request Andere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande 020 Options: cm (200 mm) 025 cm (250 mm)	see data-sheets siehe Datenblätter voir feuilles techniques L5 LED N° 50–54, 56, 58, 59, 70 or other T1¼-Leds [L5] Available with built-in resistor in the body Eingebauter Widerstand im Körper möglich Possible avec résistance incorporée dans le corps N° 57 Available with built-in resistors in the cable Eingebaute Widerstände im Kabel möglich Possible avec résistances incorporées dans le câble IR-Diodes: N° 5J Phototransistors: N° 5P For photoelectric cells Für Lichtschranken Pour cellules photoélectr.
Order-code Bestell-code Code de commande	358	010	020	025

How to order

353 8 S 1 G5200
355 0 B 0 A500D
358 4 2 1 0 1 0 R510E

Bestellbeispiele

353 8 S 1 G5200
355 0 B 0 A500D
358 4 2 1 0 1 0 R510E

Exemples de commande

353 8 S 1 G5200
355 0 B 0 A500D
358 4 2 1 0 1 0 R510E