

## Technische Daten

19.01.2012

Gabelschalter

AC/DC 3-Draht

60 x 30 x 45mm

|                    |
|--------------------|
| Bestell-Nr.:       |
| 75687_CO           |
| Typ:               |
| Conrad-Typ: 505371 |

Änderungsindex: 000



|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Schaltausgang                        | Umschalter                    |
| Schaltleistung                       | max. 20 W/VA                  |
| Schaltspannung                       | 150 V AC/DC                   |
| Schaltstrom                          | max. 1000 mA                  |
| Schaltzeit                           | 2,5 ms                        |
| Rückfallzeit                         | 2,5 ms                        |
| Schaltfrequenz                       | max. 100 Hz                   |
| Lebensdauer, je nach Lastbedingungen | $10^5$ bis $10^6$ Schaltungen |
| Temperaturbereich                    | -25°C ... +80°C               |
| Schutzart nach DIN 60 529            | IP67                          |
| Isolationsprüfung AC (eff.) Ui       | - - - V                       |
| Schaltzustandsanzeige                | - - -                         |
| Gehäusematerial                      | Kunststoff                    |
| Anschluss                            | 1m PVC-Kabel                  |
|                                      | 3 x 0,34mm <sup>2</sup>       |

Reedschalter nicht zum direkten Schalten von Beleuchtungen, Netzteilen, Antrieben, usw. geeignet  
(der max. zulässige Strom wird oft beim Ein-/Ausschaltvorgang überschritten).

Zusätzliches Koppelrelais mit Schutzbeschaltung verwenden.

Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt, sind unzulässig!

Technische Änderungen vorbehalten ! SECATEC electronic GmbH übernimmt keine Verantwortung für den Einsatz in Applikationen, die nicht im Einklang mit den auf dem Datenblatt aufgeführten Spezifikationen stehen !



|                                    |       |      |                                                                                                               |                                |             |                                              |          |
|------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------|
| Schutzvermerk nach DIN 34 beachten |       |      | (Zul.Abw.)<br>Allgemeintol.<br>nach DIN ISO 2768-m                                                            | Oberfläche<br>nach DIN<br>3141 | Maßstab 1:1 | (Gewicht)                                    |          |
|                                    |       |      | 2012                                                                                                          | Datum                          | Name        | (Benennung)                                  |          |
|                                    |       |      | Bearb.                                                                                                        | 17.01.                         | Seifer      | Reed-Magnetschalter<br>60x45x30mm Umschalter |          |
|                                    |       |      | Gepr.                                                                                                         |                                |             | (Zeichnungsnummer)                           | Blatt    |
|                                    |       |      | Secatec<br>electronic GmbH<br>Knappenstraße 154<br>D-57581 Katzwinkel<br>(0049)02741/9460-0<br>www.secatec.de |                                |             | 75687_CO                                     | Bl.      |
| Änderungsindex                     | Datum | Name | (Urspr.)                                                                                                      |                                |             | (Ers.f.:                                     | (Ers.d.: |