




Serie 423

Miniatur Rundsteckverbinder Serie 423

Miniature circular connectors series 423

Kurzinformation

Brief information

Kabelsteckverbinder

- Steckverbinder mit Schraubverriegelung nach IEC 130-9
- Schutzart IP 67 ¹⁾
- Robuste Metallbauweise
- Sehr gute EMV Eigenschaften (360° Schutz bei Schirmring Version)
- Innenliegende Zugentlastung
- Ausführungen mit Schirmringen oder mit Kabelklemme
- Winkelsteckverbinder in 4 Winkelpositionen einstellbar

Cable Connector

- Connector with screw locking according to IEC 130-9
- Degree of protection IP 67 ¹⁾
- Precision metal construction
- Excellent EMC shielding (versions with shielding rings 360°)
- Internal strain relief
- Versions with shielding rings or cable clamp
- Angled connector adjustable in 4 angled positions

Aufbau des Steckverbinders:
Construction of the connector:

Version mit Schirmringen
Version with shielding rings

Version mit Kabelklemme
Version with cable clamp

Kurzversion
Short version

Winkelsteckverbinder
Angled connector



Flanschsteckverbinder

- 1 Standard: mit Lötanschluss, wird von vorn eingesetzt und von hinten verschraubt.
- 2 Mit Lötanschluss für die Verschraubung von vorne. Besonders geeignet für vorkonfektionierte Kabelbäume, die nach dem Löten eingebaut werden.
- 3 Mit Tauchlötanschluss für den Anschluss auf die Leiterplatte (Abbildung vor dem Einbau in das Gehäuse).
- 4 Mit Tauchlötanschluss nach der Gehäusemontage.

Chassis sockets




- 1 Standard, with solder termination, mounted from front side and fastened from back side.
- 2 With solder termination, mounted from back side and fastened from front side, especially suited for preassembled cable trees which are mounted after soldering.
- 3 Dip solder termination for connection to PCB (figure: before built in into housing).
- 4 Dip solder termination after installation into housing.

1

2

3

4







¹⁾ Erläuterung der Schutzarten siehe Seite TI-3 – TI-4. / ¹⁾ Explanation of protection standards see page TI-3 – TI-4.

Miniatur Rundsteckverbinder Serie 423 Miniature circular connectors series 423							Technische Daten ¹⁾ Specifications ¹⁾									
Allgemeine Kennwerte		General Characteristics														
Polzahl	Number of contacts	2	3 DIN	4	5	5 DIN	6 DIN	7	7 DIN	8 DIN	12	14	19	24		
Verriegelung	Locking system	schrauben / screw														
Anschlussart	Termination	löten, tauchlöten / solder, dip solder														
Anschlussquerschnitt in mm²	Wire gauge in mm²	max. 0,75									max. 0,25		0,14			
Anschlussquerschnitt in AWG	Wire gauge in AWG	max. 20									max. 24		26			
Kabeldurchlass	Cable outlet	4 - 6 mm (PG 7) [.16 - .24] / 6 - 8 mm (PG 9) [.24 - .32]														
Schutzart Gehäuse	Shell protection	IP 67														
Mechanische Lebensdauer	Mechanical operation	> 500 Steckzyklen / > 500 mating cycles														
Obere Grenztemperatur	Upper temperature	+ 95 °C (+ 203 °F)														
Untere Grenztemperatur	Lower temperature	− 30 °C (− 22 °F)														
Gewicht Kabelsteckverbinder	Weight cable connector	~ 40 g (gerade/straight) / ~65 g (gewinkelt/angled)														
Gewicht Flanschsteckverbinder	Weight socket	~ 12 g														
Elektrische Kennwerte		Electrical Characteristics														
Bemessungsspannung	Rated voltage	250 V			60 V	250 V	125 V	60 V								
Bemessungs-Stoßspannung	Rated impulse voltage	1500 V			500 V	1500 V	800 V	500 V								
Verschmutzungsgrad	Pollution degree	1														
Überspannungskategorie	Overvoltage categorie	I														
Isolierstoffgruppe	Material group	III														
Prüfstoßspannung	Test voltage	1750 V			550 V	1750 V	910 V	550 V								
Bemessungsstrom (40 °C)	Rated current (40 °C)	7 A		6 A		5 A			3 A			1 A				
Durchgangswiderstand	Contact resistance	≤ 5 mΩ									≤ 3 mΩ					
Isolationswiderstand	Insulation resistance	≥ 10 ¹⁰ Ω														
Werkstoffe		Materials														
Kontaktstift	Pin contact	CuZn (Messing/brass)														
Kontaktbuchse	Socket contact	CuSn (Bronze/bronze)														
Kontaktoberfläche	Contact plating	Ag (Silber/silver) / Au (Gold/gold)									Au (Gold/gold)					
Steckerkörper	Male insert	PBT (UL 94 V-0)														
Buchsenkörper	Female Insert	PBT (UL 94 V-0)														
Gehäuse Kabelstecker gerade	Housing straight cable connector	CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated)														
Gehäuse Kabelstecker gewinkelt	Housing angled cable connector	Zink-Druckguss, vernickelt/zinc diecasting, nickel plated														
Flanschgehäuse	Socket	Zink-Druckguss, vernickelt/zinc diecasting, nickel plated														

¹⁾ Normen und Prüfbedingungen für diese Angaben siehe Seite TI-16. / Standards and test parameters for this data see page TI-16.





Miniatur Rundsteckverbinder Serie 423 Miniature circular connectors series 423

Kabelstecker Male cable connectors

Bezeichnung — Abbildung Description — Figure	Maßzeichnung Drawing	Polzahl Contacts	Bestell-Nr./Ordering-No.	
			versilberte Kontakte silver plated contacts	vergoldete Kontakte gold plated contacts
Kabelstecker mit Schirmring Kabeldurchlass 4 - 6 mm <i>Male cable connector with shielding ring</i> <i>cable outlet 4 - 6 mm (.16 - .24 in.)</i> 		2	99-5101-15-02	99-5101-19-02
		3 DIN	99-5105-15-03	99-5105-19-03
		4	99-5109-15-04	99-5109-19-04
		5	99-5113-15-05	99-5113-19-05
		5 (Stereo)	99-5117-15-05	99-5117-19-05
		6 DIN	99-5121-15-06	99-5121-19-06
		7	99-5125-15-07	99-5125-19-07
		7 DIN	99-5181-15-07	—
		8 DIN	99-5171-15-08	99-5171-19-08
		12	—	99-5129-15-12
		14	—	99-5451-15-14
		19	—	99-5461-15-19
		24	—	99-5495-15-24
		2	99-5101-00-02	99-5101-09-02
		3 DIN	99-5105-00-03	99-5105-09-03
		4	99-5109-00-04	99-5109-09-04
Kabelstecker mit Kabelklemme Kabeldurchlass 4 - 6 mm <i>Male cable connector with cable clamp</i> <i>cable outlet 4 - 6 mm (.16 - .24 in.)</i> 		5	99-5113-00-05	99-5113-09-05
		5 (Stereo)	99-5117-00-05	99-5117-09-05
		6 DIN	99-5121-00-06	99-5121-09-06
		7	99-5125-00-07	99-5125-09-07
		7 DIN	99-5181-00-07	—
		8 DIN	99-5171-00-08	99-5171-09-08
		12	—	99-5129-00-12
		14	—	99-5451-00-14
		19	—	99-5461-00-19
		24	—	99-5495-00-24
		2	99-5601-15-02	99-5601-19-02
		3 DIN	99-5605-15-03	99-5605-19-03
		4	99-5609-15-04	99-5609-19-04
		5	99-5613-15-05	99-5613-19-05
		5 (Stereo)	99-5617-15-05	99-5617-19-05
		6 DIN	99-5621-15-06	99-5621-19-06
Kabelstecker mit Schirmring Kabeldurchlass 6 - 8 mm <i>Male cable connector with shielding ring</i> <i>cable outlet 6 - 8 mm (.24 - .32 in.)</i> 		7	99-5625-15-07	99-5625-19-07
		7 DIN	99-5681-15-07	—
		8 DIN	99-5671-15-08	99-5671-19-08
		12	—	99-5629-15-12
		14	—	99-5651-15-14
		19	—	99-5661-15-19
		24	—	99-5695-15-24
		2	99-5601-00-02	99-5601-09-02
		3 DIN	99-5605-00-03	99-5605-09-03
		4	99-5609-00-04	99-5609-09-04
		5	99-5613-00-05	99-5613-09-05
		5 (Stereo)	99-5617-00-05	99-5617-09-05
		6 DIN	99-5621-00-06	99-5621-09-06
		7	99-5625-00-07	99-5625-09-07
		7 DIN	99-5681-00-07	—
		8 DIN	99-5671-00-08	99-5671-09-08
Kabelstecker mit Kabelklemme Kabeldurchlass 6 - 8 mm <i>Male cable connector with cable clamp</i> <i>cable outlet 6 - 8 mm (.24 - .32 in.)</i> 		12	—	99-5629-00-12
		14	—	99-5651-00-14
		19	—	99-5661-00-19
		24	—	99-5695-00-24

Miniatur Rundsteckverbinder Serie 423 *Miniature circular connectors series 423*

Kabeldosen *Female cable connectors*

Bezeichnung — Abbildung Description — Figure	Maßzeichnung Drawing	Polzahl Contacts	Bestell-Nr./Ordering-No.	
			versilberte Kontakte silver plated contacts	vergoldete Kontakte gold plated contacts
Kabeldose mit Schirmring Kabeldurchlass 4 - 6 mm <i>Female cable connector with shielding ring cable outlet 4 - 6 mm (.16 - .24 in.)</i> 		2	99-5102-15-02	99-5102-19-02
		3 DIN	99-5106-15-03	99-5106-19-03
		4	99-5110-15-04	99-5110-19-04
		5	99-5114-15-05	99-5114-19-05
		5 (Stereo)	99-5118-15-05	99-5118-19-05
		6 DIN	99-5122-15-06	99-5122-19-06
		7	99-5126-15-07	99-5126-19-07
		7 DIN	99-5182-15-07	—
		8 DIN	99-5172-15-08	99-5172-19-08
		12	—	99-5130-15-12
		14	—	99-5452-15-14
		19	—	99-5462-15-19
		24	—	99-5496-15-24
		2	99-5102-00-02	99-5102-09-02
		3 DIN	99-5106-00-03	99-5106-09-03
		4	99-5110-00-04	99-5110-09-04
Kabeldose mit Kabelklemme Kabeldurchlass 4 - 6 mm <i>Female cable connector with cable clamp cable outlet 4 - 6 mm (.16 - .24 in.)</i> 		5	99-5114-00-05	99-5114-09-05
		5 (Stereo)	99-5118-00-05	99-5118-09-05
		6 DIN	99-5122-00-06	99-5122-09-06
		7	99-5126-00-07	99-5126-09-07
		7 DIN	99-5182-00-07	—
		8 DIN	99-5172-00-08	99-5172-09-08
		12	—	99-5130-00-12
		14	—	99-5452-00-14
		19	—	99-5462-00-19
		24	—	99-5496-00-24
		2	99-5602-15-02	99-5602-19-02
		3 DIN	99-5606-15-03	99-5606-19-03
		4	99-5610-15-04	99-5610-19-04
		5	99-5614-15-05	99-5614-19-05
		5 (Stereo)	99-5618-15-05	99-5618-19-05
		6 DIN	99-5622-15-06	99-5622-19-06
Kabeldose mit Schirmring Kabeldurchlass 6 - 8 mm <i>Female cable connector with shielding ring cable outlet 6 - 8 mm (.24 - .32 in.)</i> 		7	99-5626-15-07	99-5626-19-07
		7 DIN	99-5682-15-07	—
		8 DIN	99-5672-15-08	99-5672-19-08
		12	—	99-5630-15-12
		14	—	99-5652-15-14
		19	—	99-5662-15-19
		24	—	99-5696-15-24
		2	99-5602-00-02	99-5602-09-02
		3 DIN	99-5606-00-03	99-5606-09-03
		4	99-5610-00-04	99-5610-09-04
		5	99-5614-00-05	99-5614-09-05
		5 (Stereo)	99-5618-00-05	99-5618-09-05
		6 DIN	99-5622-00-06	99-5622-09-06
		7	99-5626-00-07	99-5626-09-07
		7 DIN	99-5682-00-07	—
		8 DIN	99-5672-00-08	99-5672-09-08
Kabeldose mit Kabelklemme Kabeldurchlass 6 - 8 mm <i>Female cable connector with cable clamp cable outlet 6 - 8 mm (.24 - .32 in.)</i> 		12	—	99-5630-00-12
		14	—	99-5652-00-14
		19	—	99-5662-00-19
		24	—	99-5696-00-24

Ü
TI

702
709
710
711
712
719

423

440

581

678

680

682

720

723

623

690

691

692

693

694

707

713

718

763

765

768

714

715

766

815

820

772

775

M-A



M-B

M-C

R





Miniatur Rundsteckverbinder Serie 423 Miniature circular connectors series 423

Steckverbinder Kurzversion Connectors short version

Bezeichnung — Abbildung Description — Figure	Maßzeichnung Drawing	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
Kabelstecker IP 67, Kurzversion, nicht schirmbar Male cable connector IP 67, short version, not shieldable 		2	99-5101-40-02
		3 DIN	99-5105-40-03
		4	99-5109-40-04
		5	99-5113-40-05
		6 DIN	99-5121-40-06
		7	99-5125-40-07
		8 DIN	99-5171-40-08
		12	99-5129-40-12
		19	99-5161-40-19
Kabeldose IP 67, Kurzversion, nicht schirmbar Female cable connector IP 67, short version, not shieldable 		2	99-5102-40-02
		3 DIN	99-5106-40-03
		4	99-5110-40-04
		5	99-5114-40-05
		6 DIN	99-5122-40-06
		7	99-5126-40-07
		8 DIN	99-5172-40-08
		12	99-5130-40-12
		19	99-5162-40-19

Miniatur Rundsteckverbinder Serie 423 Miniature circular connectors series 423

Winkelsteckverbinder Angled connectors

Bezeichnung — Abbildung Description — Figure	Maßzeichnung Drawing	Polzahl Contacts	Bestell-Nr./Ordering-No.	
			versilberte Kontakte silver plated contacts	vergoldete Kontakte gold plated contacts
Winkelstecker Kabeldurchlass 4 - 6 mm <i>Male angled connector</i> <i>cable outlet 4 - 6 mm (.16 - .24 in.)</i> 		2	99-5101-75-02	—
		3 DIN	99-5105-75-03	—
		4	99-5109-75-04	—
		5	99-5113-75-05	—
		5 (Stereo)	99-5117-75-05	—
		6 DIN	99-5121-75-06	—
		7	99-5125-75-07	—
		7 DIN	99-5181-75-07	—
		8 DIN	99-5171-75-08	—
		12	—	99-5129-75-12
		14	—	99-5451-75-14
		19	—	99-5461-75-19
		24	—	99-5495-75-24
Winkelstecker Kabeldurchlass 6 - 8 mm <i>Male angled connector</i> <i>cable outlet 6 - 8 mm (.24 - .32 in.)</i> 		2	99-5601-75-02	—
		3 DIN	99-5605-75-03	—
		4	99-5609-75-04	—
		5	99-5613-75-05	—
		5 (Stereo)	99-5617-75-05	—
		6 DIN	99-5621-75-06	—
		7	99-5625-75-07	—
		7 DIN	99-5681-75-07	—
		8 DIN	99-5671-75-08	—
		12	—	99-5629-75-12
		14	—	99-5651-75-14
		19	—	99-5661-75-19
		24	—	99-5695-75-24
Winkeldose Kabeldurchlass 4 - 6 mm <i>Female angled connector</i> <i>cable outlet 4 - 6 mm (.16 - .24 in.)</i> 		2	99-5102-75-02	—
		3 DIN	99-5106-75-03	—
		4	99-5110-75-04	—
		5	99-5114-75-05	—
		5 (Stereo)	99-5118-75-05	—
		6 DIN	99-5122-75-06	—
		7	99-5126-75-07	—
		7 DIN	99-5182-75-07	—
		8 DIN	99-5172-75-08	—
		12	—	99-5130-75-12
		14	—	99-5452-75-14
		19	—	99-5462-75-19
		24	—	99-5496-75-24
Winkeldose Kabeldurchlass 6 - 8 mm <i>Female angled connector</i> <i>cable outlet 6 - 8 mm (.24 - .32 in.)</i> 		2	99-5602-75-02	—
		3 DIN	99-5606-75-03	—
		4	99-5610-75-04	—
		5	99-5614-75-05	—
		5 (Stereo)	99-5618-75-05	—
		6 DIN	99-5622-75-06	—
		7	99-5626-75-07	—
		7 DIN	99-5682-75-07	—
		8 DIN	99-5672-75-08	—
		12	—	99-5630-75-12
		14	—	99-5652-75-14
		19	—	99-5662-75-19
		24	—	99-5696-75-24

Ü
TI

702
709
710
711
712
719

423

440

581

678

680

682

720

723

623

690

691

692

693

694

707

713

718

763

765

768

714

715

766

815

820

772

775

M-A






M-B

M-C

R

Miniatur Rundsteckverbinder Serie 423 Miniature circular connectors series 423

Flanschstecker Male sockets

Bezeichnung — Abbildung Description — Figure	Maßzeichnung Drawing	Polzahl Contacts	Bestell-Nr./Ordering-No.	
			versilberte Kontakte silver plated contacts	vergoldete Kontakte gold plated contacts
Flanschstecker, löten Male socket, solder 		2	09-0103-00-02	09-0103-09-02
		3 DIN	09-0107-00-03	09-0107-09-03
		4	09-0111-00-04	09-0111-09-04
		5	09-0115-00-05	09-0115-09-05
		5 (Stereo)	09-0119-00-05	09-0119-09-05
		6 DIN	09-0123-00-06	09-0123-09-06
		7	09-0127-00-07	09-0127-09-07
		7 DIN	09-0583-00-07	—
		8 DIN	09-0173-00-08	09-0173-09-08
		12	—	09-0131-00-12
		14	—	09-0453-00-14
		19	—	09-0463-00-19
		24	—	09-0497-00-24
Flanschstecker, löten, von vorn verschraubbar Male socket, solder, front fastened 		2	09-0103-80-02	09-0103-89-02
		3 DIN	09-0107-80-03	09-0107-89-03
		4	09-0111-80-04	09-0111-89-04
		5	09-0115-80-05	09-0115-89-05
		5 (Stereo)	09-0119-80-05	09-0119-89-05
		6 DIN	09-0123-80-06	09-0123-89-06
		7	09-0127-80-07	09-0127-89-07
		7 DIN	—	—
		8 DIN	09-0173-80-08	09-0173-89-08
		12	—	09-0131-80-12
		14	—	09-0453-80-14
		19	—	09-0463-80-19
		24	—	09-0497-80-24
Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar Male socket, dip solder, front fastened 		2	09-0103-90-02	09-0103-99-02
		3 DIN	09-0107-90-03	09-0107-99-03
		4	09-0111-90-04	09-0111-99-04
		5	09-0115-90-05	09-0115-99-05
		5 (Stereo)	09-0119-90-05	09-0119-99-05
		6 DIN	09-0123-90-06	09-0123-99-06
		7	09-0127-90-07	09-0127-99-07
		7 DIN	—	—
		8 DIN	09-0173-90-08	09-0173-99-08
		12	—	09-0131-90-12
		14	—	09-0453-90-14
		19	—	09-0463-90-19
		24	—	09-0497-90-24
Flanschstecker mit Flexplatte, von vorn verschraubbar Male socket with flexible PCB, front fastened 		7	09-0127-65-07	
		8	09-0173-65-08	
		12		09-0131-62-12
		12		09-0131-68-12

¹⁾ Flanschstecker von Serie 723 / Sockets from series 723.

Miniatur Rundsteckverbinder Serie 423 Miniature circular connectors series 423

Flanschdosen Female sockets















Bezeichnung — Abbildung Description — Figure	Maßzeichnung Drawing	Polzahl Contacts	Bestell-Nr./Ordering-No.	
			versilberte Kontakte silver plated contacts	vergoldete Kontakte gold plated contacts
Flanschdose, löten Female socket, solder		2	09-0104-00-02	09-0104-09-02
		3 DIN	09-0108-00-03	09-0108-09-03
		4	09-0112-00-04	09-0112-09-04
		5	09-0116-00-05	09-0116-09-05
		5 (Stereo)	09-0120-00-05	09-0120-09-05
		6 DIN	09-0124-00-06	09-0124-09-06
		7	09-0128-00-07	09-0128-09-07
		7 DIN	09-0584-00-07	—
		8 DIN	09-0174-00-08	09-0174-09-08
		12	—	09-0132-00-12
		14	—	09-0454-00-14
		19	—	09-0464-00-19
		24	—	09-0498-00-24
Flanschdose, löten, von vorn verschraubbar Female socket, solder, front fastened		2	09-0104-80-02	09-0104-89-02
		3 DIN	09-0108-80-03	09-0108-89-03
		4	09-0112-80-04	09-0112-89-04
		5	09-0116-80-05	09-0116-89-05
		5 (Stereo)	09-0120-80-05	09-0120-89-05
		6 DIN	09-0124-80-06	09-0124-89-06
		7	09-0128-80-07	09-0128-89-07
		7 DIN	—	—
		8 DIN	09-0174-80-08	09-0174-89-08
		12	—	09-0132-80-12
		14	—	09-0454-80-14
		19	—	09-0464-80-19
		24	—	09-0498-80-24
Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar Female socket, dip solder, front fastened		2	09-0104-90-02	09-0104-99-02
		3 DIN	09-0108-90-03	09-0108-99-03
		4	09-0112-90-04	09-0112-99-04
		5	09-0116-90-05	09-0116-99-05
		5 (Stereo)	09-0120-90-05	09-0120-99-05
		6 DIN	09-0124-90-06	09-0124-99-06
		7	09-0128-90-07	09-0128-99-07
		7 DIN	—	—
		8 DIN	09-0174-90-08	09-0174-99-08
		12	—	09-0132-90-12
		14	—	09-0454-90-14
		19	—	09-0464-90-19
		24	—	09-0498-90-24
Flanschdose mit Flexplatte, von vorn verschraubbar Female socket with flex board, front fastened		7	09-0128-65-07	
		8	09-0174-65-08	
		12		09-0132-65-12
		12		09-0132-66-12

Weitere Maße siehe Seite 423-14
Additional dimensions see page 423-14

¹⁾ Flanschstecker von Serie 723 / Sockets from series 723.

Miniatur Rundsteckverbinder Serie 423 Miniature circular connectors series 423


Zubehör Accessories

Bezeichnung Description	Abbildung Figure	Maßzeichnung Drawing	Bestell-Nr. Ordering-No.
Schutzkappe für Kabelstecker, wasserdicht, IP 67 Protection cap for male cable connector, waterproof, IP 67			08-1077-000-000
Schutzkappe für Kabeldose, wasserdicht, IP 67 Protection cap for female cable connector, waterproof, IP 67			08-1078-000-000
Schutzkappe für Flanschstecker, wasserdicht, IP 67 Protection cap for male socket, waterproof, IP 67			08-1079-000-000
Schutzkappe für Flanschdose, wasserdicht, IP 67 Protection cap for female socket, waterproof, IP 67			08-1080-000-000
Schutzkappe für Kabel- und Flanschstecker, staubdicht, IP 54 Protection cap for male cable connector and male socket, dustproof, IP 54			02-0054-000
Schutzkappe für Kabel- und Flanschdose, staubdicht, IP 54 Protection cap for female cable connector and female socket, dustproof, IP 54			02-0055-001 02-0055-000 (Schwarz/black)
Distanzhülse für Flanschsteckverbinder, Tauchlöt Ausführung, 2-19 contacts Distance shell for socket, dip solder version, 2-19 contacts			02-0007-000
Montageschlüssel für Kabelsteckverbinder Mounting spanner for cable connector			02-1785-000
Montageschlüssel für Flanschsteckverbinder Mounting spanner for socket			07-0010-001
Viereckflansch für Flanschsteckverbinder Rectangular flange for socket			08-0045-000-001
Lötösenring (Schutzart kann sich verringern) Solder eye ring (Protection standard may be reduce)			04-0186-009
6-kant Mutter Hexagonal nut			01-0146-001 (2,5 mm/.10) 01-5006-001 (5 mm/.20)


Miniatur Rundsteckverbinder Serie 423 Miniature circular connectors series 423

Einzelteildarstellung Component part drawings


Kabelsteckverbinder
mit Schirmring
Cable connectors
with shielding ring




Kabelsteckverbinder
mit Kabelklemme
Cable connectors
with cable clamp



Kabelsteckverbinder
Kurzversion
Cable connectors
short version



Winkelsteckverbinder
Angled connector



Ü
TI

702
709
710
711
712
719

423

440

581

678

680

682

720

723

623

690

691

692

693

694

707

713

718

763

765

768

714

715

766

815

820

772

775

M-A

M-B

M-C

R

Miniatur Rundsteckverbinder Serie 423 Miniature circular connectors series 423

Montageanleitung Assembly instruction

Gerade Version


(Ausführung mit Schirmring)

1. Teile auffädeln
2. Abisolieren und Schirm aufweiten
3. Schirmklemmring montieren
4. Litze anlöten, Distanzhülse überschnappen
5. Überstehenden Schirm abschneiden
6. Übrige Teile gemäß Darstellung montieren

Straight version

(Version with shielding ring)

1. Stringing parts
2. Stripping and widening of shield
3. Assembling shield clamping ring
4. Soldering wire, tripping distance bush
5. Cutting off projecting shield
7. Assembling remaining parts according to plan




Winkelversion

1. Dichtungen montieren (3x)
2. Kabelteile auffädeln
3. Kabel und Schirm abmanteln
4. Litzen durch das Gehäuse fädeln
5. Schirmring, Klemmkorb montieren
6. Druckschraube leicht andrehen
7. Litzen an Kontakteinsatz löten
8. Verdrehhülse in Winkelstellung montieren
9. Kontakteinsatz, Distanzhülse einsetzen
10. Deckel einhaken
11. Druckschraube festziehen (ca. 10-20 Nm)

Angled version

1. Assembly of seal (3x)
2. Stringing cable parts
3. Dismantle cable and shield
4. Thread-up wires through the housing
5. Mount shielding ring and pinch ring
6. Turn on the pressing screw very slightly
7. Solder wires on insert
8. Mount torsion carrier sleeve in angled position
9. Set in insert and distance sleeve
10. Mount cover
11. Fix pressing screw (approx. 10-20 Nm)




Miniatur Rundsteckverbinder Serie 423 Miniature circular connectors series 423

Polbilder Contact arrangements


Polbilder mit Sicht auf die Lötanschlusseite der Stifteinsätze
Contact arrangements with view on the solder termination side of male inserts

x-y Koordinaten
x-y Coordinates


2 pol



3 pol (DIN 41524)




4 pol




8 pol

	X	Y
1	-3,50	0,00
2	0,00	3,50
3	3,50	0,00
4	-2,47	2,47
5	2,47	2,47
6	-2,47	-2,47
7	2,47	-2,47
8	0,00	-0,70


5 pol



5 pol stereo (DIN 41524)




6 pol (DIN 45322)




12 pol

	X	Y
A	-0,41	-3,45
B	2,29	-3,61
C	4,10	-1,21
D	3,20	1,34
E	2,71	3,59
F	0,41	3,45
G	-2,29	3,61
H	-4,10	1,21
J	-3,20	-1,34
K	-2,71	-3,59
L	2,00	-1,51
M	-2,00	1,51


7 pol



7 pol (DIN 45329)




8 pol (DIN 45326)




14 pol

	X	Y		X	Y
A	2,50	-4,00	T	-2,40	-0,95
C	4,25	0,00	U	-0,95	-2,40
E	2,30	4,00			
G	-2,30	4,00			
J	-4,25	0,00			
L	-2,50	-4,00			
M	0,95	-2,40			
N	2,40	-0,95			
O	2,40	0,95			
P	0,95	2,40			
R	-0,95	2,40			
S	-2,40	0,95			


12 pol



14 pol




19 pol




19 pol

	X	Y		X	Y
A	2,50	-4,00	N	2,40	-0,95
B	4,00	-2,25	O	2,40	0,95
C	4,25	0,00	P	0,95	2,40
D	4,00	2,40	R	-0,95	2,40
E	2,30	4,00	S	-2,40	0,95
F	0,00	4,25	T	-2,40	-0,95
G	-2,30	4,00	U	-0,95	-2,40
H	-4,00	2,40			
I	-4,25	0,00			
K	-4,00	-2,25			
L	-2,50	-4,00			
M	0,95	-2,40			

24 pol



Montageausschnitt
Panel cut out



Empfohlene Bohrdurchmesser
Recommended drill hole

2-8 pol 1,1 mm (.043 in.)

12-24 pol 0,8 mm (.031 in.)

24 pol

	X	Y		X	Y
1	-4,00	-1,50	13	0,80	3,10
2	-4,00	0,35	14	0,80	1,30
3	-4,00	2,20	15	0,80	-0,55
4	-2,40	3,10	16	0,80	-2,40
5	-2,40	1,30	17	2,40	-3,30
6	-2,40	-0,55	18	2,40	-1,50
7	-2,40	-2,40	19	2,40	0,35
8	-0,80	-3,30	20	2,40	2,20
9	-0,80	-1,50	21	2,40	4,00
10	-0,80	0,35	22	4,00	1,30
11	-0,80	2,20	23	4,00	-0,55
12	-0,80	4,00	24	4,00	-2,40

Ü
TI

702
709
710
711
712
719

423

440

581

678

680

682

720

723

623

690

691

692

693

694

707

713

718

763

765

768

714

715

766

815

820

772

775

M-A

M-B

M-C


R

Miniatur Rundsteckverbinder Serie 423 Miniature circular connectors series 423

Kennlinien Ratings


Schirmdämpfungskurve nach DIN 47 250-6
für Kabelstecker, gerade Ausführung
mit Schirmring,
(Kabeltyp IEEE 802.3)

*Attenuation curve according to DIN 47 250-6
for straight male cable connectors
with shielding ring,
(cable version IEEE 802.3)*




Schirmdämpfungskurve nach DIN 47 250-6
für Kabelstecker, gerade Ausführung
mit Kabelklemme,
(Kabeltyp IEEE 802.3)

*Attenuation curve according to DIN 47 250-6
for straight female cable connector
with cable clamp,
(cable version IEEE 802.3)*



Schirmdämpfungskurve nach DIN 47 250
für Winkelsteckverbinder
(Kabeltyp IEEE 802.3)


*Attenuation curve according to DIN 47 250
for angled cable connectors
(cable version IEEE 802.3)*




Miniatur Rundsteckverbinder Serie 423 Miniature circular connectors series 423

Zeichnungen Drawings


09-0127-65-07




09-0128-65-07




09-0173-65-08




09-0174-65-08




09-0131-62-12




09-0132-65-12



09-0131-68-12



09-0132-66-12



Ü
TI

702
709
710
711
712
719

423

440

581

678

680

682

720

723

623

690

691

692

693

694

707

713

718

763

765

768

714

715

766

815

820

772

775

M-A

M-B

M-C

R

Ü
TI

- 702
- 709
- 710
- 711
- 712
- 719
- 423**
- 440
- 581
- 678
- 680
- 682
- 720
- 723
- 623
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 707
- 713
- 718
- 763
- 765
- 768
- 714
- 715
- 766
- 815
- 820
- 772
- 775
- M-A
- M-B
- M-C

R