



Schemazeichnung mit Hauptabmessungen/Drawing with principal dimensions




Anschlusschema/Scheme:

Elektrische Daten/Electrical Data:

prim.:	230V	50–60Hz	1–5
sek.:	15V	2,1VA	7–9
Temp.–Klasse/class:	ta 70°C/F		
unbedingt kurzschlussfest/inherently short-circuit-proof			
EUP 2013 Verlustleistung Po <0,4W			

Raster/Grid:

Ansicht:Stiftseite/View:pinside



Kennzeichnung/Identification:

Tampondruck/Pad printing

prim	230V	50-60Hz	1-5
	BV EI 304 8015		
HAHN	to 70°C/F		
			
sek	15V	2,1VA	7-9
①			⑤



HAHN GmbH & Co. KG

Transformator	BV EI 304 8015				
Maße ohne Toleranzangabe $\pm 0,3$ /Dimensions without tolerances $\pm 0,3$ mm Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/is not liable to the changing service					
Erstellt:	08.05.2012	Beurmann	Kunde		
Gepüft:	08.05.2012	S.Schmitt	Ort:		
Maßstab:	1:1		Z.Nr.:	8335	
Typ:	EI 30/15,5	-0-	Projekt/Art-Nr.:		

F:\QM\CAD\TRAFO-EI\VERG\EI-30_304 8000\BV-EI-304-8015-Serie