





嵌合状態図 (参考)
MATED DRAWING(REF.)



嵌合状態図（参考）
MATED DRAWING(REF.)

角度	ANGLE
30 以上	OVER 30
10 以上 30 未滿	OVER 10 UNDER 30
10 未滿	UNDER 10
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

						MATERIAL SHEET 1 OF 2 参照 REFER TO SHEET 1 OF 2	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
						仕上げ FINISH — # — 適用電線範囲 WIRE RANGE — # — 被覆外径 INS. RANGE — # —	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM TITLE 名称 0.8 BOARD TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y R/A SMT (WITHOUT BOSS)
5	B	変更 REVISED(JC60094) M.Y.	'95/8/9			DRAWN BY '91/11/14 K.KASAKAWA CHK'D BY '95/8/9 Y.M.HIRAMOTO	DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV
25	A	変更 REVISED(J30447) T.S.T.	'93/5/1			AP'D BY '95/8/9 M.FUKUJISHIMA 尺度 SCALE — # —	SD-53309-**27 B
2	O	新規作成 PROPOSED(J11001) K.A.T.	'91/11/15				
	記号	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE			

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MXJ-32

DWG. NO.
SD-53309-**-91

E

D

C

B

A

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8

7

6

5

4

3

2

1

引き出し方向
PULL OUT
DIRECTION

注記 NOTES


1. 梱包数量: 10000個/リール NUMBER OF CONNECTORS:1000PCS/REEL

2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

トップテープ TOP TAPE
リーダー部 LEADER PART
未接着部 NON-BONDED PART

175 ±25 25 ±5

引き出し方向
PULL OUT
DIRECTION



3. トップテープの剥離強度: (剥離方向は下図参照)

0.1N~0.7N (10.2gf~71.4gf) 尚、本規格値は、出荷時に適用。
(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)

PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE


0.1N~0.7N(10.2gf~71.4gf)(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)

THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT

PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED.

DURING TRANSPORTATION

引き出し方向
PULL OUT
DIRECTION



4. 材料

キャリアテープ: ポリプロピレン (PP)

トップテープ: PET, PE, PEF

リール: ポリスチレン (PS)

<リサイクル材を含む>

MATERIAL

CARRIER TAPE:POLYPROPYLENE

TOP TAPE:PET,PE,PEF

REEL:POLYSTYRENE(PS)

<RECYCLE MATERIAL
CONTAINED>

16	17.5	9.3	53309-1891	18	
		8.5	53309-1691	16	
		7.7	53309-1491	14	
		6.9	53309-1291	12	
		6.1	53309-1091	10	
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH		B	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		—	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		—	TITLE 名称	
被覆外径 INS. RANGE		—	0.8 BtB Conn Wafer Assy	
DRAWN BY:91/11/22 K.SAKAKAWA		CHK'D BY: '00/12/6 T.ITO	RA SMT Without Boss	
APP'D BY: '00/12/6 M.FUKUSHIMA		尺度 SCALE	Embstop Pkg	
DWG. NO. (SHEET 1 OF 2)		REV	SD-53309-**-91	
C				

角度 ANGLE	3°	C	変更 REVISED	(JC2001-0421)	100/12/6
30°以上 OVER	+0.5	B	変更 REVISED	(JC60709)	96/4/3
10°以上 30°未満 OVER UNDER	+0.25	A	変更 REVISED	(J30447)	93/5/11
10°未満 UNDER	+0.2	O	新規作成 PROPOSED	(J11065)	91/11/22
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	日付 DATE	DR. CHK.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32

8

7

6

5

4

3

2

1

5949923A.507

DWG. NO.
SD-53309-***91

E





D

C
B
A

A

mm

DO NOT SCALE DRAWING



32	33.5	18.1	53309-4091	40
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	B	17.3	53309-3891	38
		(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 2参照 REFER TO SHEET 1 OF 2	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
仕上げ FINISH	—	
適用電線範囲 WIRE RANGE	—	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
被覆外径 INS. RANGE	—	TITLE 名称 0.8 BtB Wafer Assy RA SMT Without Boss Embstp Pkg
DRAWN BY '91/11/22 K.SAKAKAWA	CHK'D BY '00/12/6 T.ITO	DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV SD-53309-***91 C
APP'D BY '00/12/6 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE	

角度 ANGLE	3°	C	変更 REVISED	(JC2001-0421)	1.1	'00/12/6
30°以上 OVER	+0.5	B	変更 REVISED	(JC60709)	1.1	'96/4/3
10°以上 OVER	+0.25	A	変更 REVISED	(J30447)	1.1	'93/5/11
30°以下 UNDER	-0.2	O	新規作成 PROPOSED	(J11065)	1.1	'91/11/22
10°以下 UNDER						
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32

5949923A.S08