



REVISIONS					
P	LTR REV	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DATE DIS.	DWN DIS.	APVD APP.
	C2	REVISED PER ECO-17-001706	10FEB2017	C. A.	M. G.
	D	CHANGED GLASS FIBER % ON HOUSING (ECO-17-018409)	15DEC2017	M. G.	M. G.
	D1	REVISED PER ECO-18-010974	11JUL2018	AP	VN
	D2	REVISED PER ECO-20-001873	10FEB2020	AP	VN

SLITTA IN POSIZIONE APERTA
(SLIDE IN OPEN POSITION)




SLITTA IN POSIZIONE CORRETTA PER ACCOPPIAMENTO
DEL CONNETTORE CON CONTROPARTE
(SLIDE IN PROPER POSITION TO MATE THE
CONNECTOR WITH COUNTERPART)


C.P.A. IN POSIZIONE CHIUSA
(C.P.A. IN CLOSED POSITION)




VERSIONE SENZA CPA (POLARIZZAZIONI -2, -4, -5, -6)
 VERSION WITHOUT CPA (POLARIZATION -2, -4, -5, -6)






SECONDARY LOCK FORNITO NELL' IMBALLO IN PARI QUANTITA'
(SECONDARY LOCK SUPPLIED IN THE BOX IN THE SAME QUANTITY)




SCALE 3:2



SECTION C-C




VISTA ESPLOSA
(EXPLODED VIEW)



SCALE 1 : 1

STATO DI FORNITURA
(SUPPLYING CONDITION)




SCALE 1:1

P/N 284875-1 COME MOSTRATO (CODICE A)
(P/N 284875-1 AS SHOWN (CODING A))





VEDERE FOGLIO 2 PER LE ALTRE POLARIZZAZIONI
(SEE SHEET 2 FOR OTHER POLARIZATIONS)

I	GIALLO (YELLOW)	PA66 GF13	C.P.A. OPZIONALE (C.P.A. OPTIONAL)	4
I	ROSSO (RED)	PA66 GF30	SECONDARY LOCK	3
I	BLU,GRIGIO (BLUE,GREY)	PA66 GF30	SLITTA (SLIDE)	2
I	NERO,GRIGIO,MARRONE (BLACK,GREY,BROWN)	PA66 GF20	BLOCCHETTO (HOUSING)	1
Q.TA' (Q.TY)	COLORE (COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)	NO. (ITEM)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN/DIS.	25JUL2002
QUESTO DISEGNO È UN DOCUMENTO DI PROPRIETÀ E RESPONSABILITÀ DELL'EMP INCORPORATED, E' SOGGETTO A VARIAZIONI E A MODIFICHE. L'ULTIMA REVISIONE DEL DISEGNO CONTATTALE L'UFFICIO TECNICO RESPONSABILE.		M. POLIZZI	
DIMENSIONS: DIMENSIONI: mm		CHK/CONT.	25JUL2002
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO		O. CANUTO	
0 PLC/DEC: ±0.3 1 PLC/DEC: ±0.2 2 PLC/DEC: ±0.1 3 PLC/DEC: ±0.013 4 PLC/DEC: ±0.0001 ANGLES (ANGOLI) ±1°		APVD/APP.	25JUL2002
		A. GENTA	
PRODUCT SPEC SPEC. DI PRODOTTO			108-20243
APPLICATION SPEC SPEC. DI APPLICAZIONE			411-20071
MATERIAL MATERIALE	FINISH FINITURA	WEIGHT PESO	-
SEE TABLE VEDERE TABELLA	SEE TABLE VEDERE TABELLA	Customer Drawing	DIS

		TE Connectivity			
NAME NONE					
AMP MCP 1.5/2.8 SOCKET HOUSING 20 POS. ASS'Y - UNSEALED (CONNETTORE PF IBRIDO 20 VIE)					
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO.			RESTRICTED TO
A2	-	NUMERO C=284875			-
SEGNO PER CLIENTE OVER DIMENSIONI		SCALE SCALA	3:2	SHEET FOGLIO	1 OF 2
					REV D2

DIREZIONE
CHIUSURA SLITTA
(SLIDE ACTUATING
DIRECTION)




SCALE 3:2

P/N 284875-4 REV.D


- BLOCCETTO COLORE GRIGIO
(HOUSING GREY COLOUR)
- SLITTA COLORE BLUE
(SLIDE BLUE COLOUR)
- CODICE B (CODE B)
- VERSIONE SENZA C.P.A.
(VERSION WITHOUT C.P.A.)
- CONTROPARTI ADATTE:
(SUITABLE COUNTPARTS):
P/N 284879-2 / 284879-4

CONNETTORI ACCOPPIATI
(MATED CONNECTORS)



55 REF

46 REF



- BLOCCHETTO COLORE MARRONE
(HOUSING BROWN COLOUR)
- SLITTA COLORE BLUE
(SLIDE BLUE COLOUR)
- CODICE C (CODE C)
- VERSIONE SENZA C.P.A.
(VERSION WITHOUT C.P.A.)
- CONTROPARTI ADATTE:
(SUITABLE COUNTERPARTS):
P/N 284879-5 / 284879-6