



M (5 : 1)



Art.Nr.	L
ICK SMD F 8 ...	8
ICK SMD F 10 ...	10
ICK SMD F 17 ...	17
ICK SMD F 19 ...	19
ICK SMD F 21 ...	21
ICK SMD F 26 ...	26

... Oberfläche
SA = schwarz eloxiert
MI = lötbare Oberfläche

Schutzvermerk gemäß DIN ISO 16016 beachten © Fischer Elektronik GmbH & Co. KG 2006				Freimasstoleranz DIN ISO 2768m 		Oberfläche SA oder MI		Kunde 77777 - Fischer Elektronik 		
					Datum	Name	Bezeichnung / Titel ICK SMD F ... Kühlkörper für SMD			
				Erst.	09.06.2006	Lochen				
				Bearb.	04.10.2006	Lochen				
				Werkstoff / Material AlMgSi0,5 F22 (EN AW 6060 T66)			Zeichnungs-Nummer 001014046		Blatt 1	
									Blätter 1	
Z.	Änderungen	Datum	Name	C001014045.ipt						