


3517

Für diesen Steckverbinder schlägt Lumberg die unten dargestellten Kodierungen vor. Weitere Kodierungen sind auf Anfrage möglich.



K Kodierung
P Positionierung
V Verriegelung


Steckweise direkt, auf den Leiterplattenrand:

Kodierung durch Kodierstege und geschlossene Seitenwände (Positionierung). Die Leiterplatte hat dazu passende Ausnehmungen

Alle Zeichnungen in Steckrichtung (*) gesehen

3517

For this connector, Lumberg proposes the keyings listed below. Further keyings are possible on request.



K keying
P positioning
V lock


Direct connection, with the printed circuit board edge:

Keying by means of keying ribs and closed sides (positioning). The circuit board has matching reliefs

All drawings in view of mating direction (*)

3517

Pour ce connecteur Lumberg propose les codages ci-dessous. Autres codages sont possibles sur demande.



K codage
P positionnement
V verrouillage


Connexion directe, avec le board de la carte imprimée:

Codage par cloisons de codage et parois latérales fermées (positionnement). La carte imprimée possède des fentes adéquates


Tous dessins vus dans le sens d'enfichage (*)

2

2-polig
2 poles
2 pôles

3517 02 K03



Kodierung/keying/codage:
P2

3517 02 K04



Kodierung/keying/codage:
P1

3517 02 K05


Kodierung/keying/codage:
P1 P2

3517 02 K06


Kodierung/keying/codage:
K1/2

3517 02 K08


Kodierung/keying/codage:
K1/2 P1 P2

3

3-polig
3 poles
3 pôles

3517 03 K01


Kodierung/keying/codage:
K2/3

3517 03 K07


Kodierung/keying/codage:
P1 P2

3517 03 K08



Kodierung/keying/codage:
K2/3 P1 P2

3517 03 K13



Kodierung/keying/codage:
P1

4


4-polig
4 poles
4 pôles

3517 04 K01


Kodierung/keying/codage:
K3/4

3517 04 K02



Kodierung/keying/codage:
P1 P2

3517 04 K17



Kodierung/keying/codage:
P1

5


5-polig
5 poles
5 pôles

3517 05 K02


Kodierung/keying/codage:
P1 P2

3517 05 K08



Kodierung/keying/codage:
K2/3

3517 05 K11



Kodierung/keying/codage:
K3/4 P1 P2

6


6-polig
6 poles
6 pôles

3517 06 K01


Kodierung/keying/codage:
K5/6

3517 06 K06



Kodierung/keying/codage:
P1 P2

3517 06 K07



Kodierung/keying/codage:
K2/3 P1 P2

7


7-polig
7 poles
7 pôles

3517 07 K07


Kodierung/keying/codage:
P1 P2

3517 07 K08



Kodierung/keying/codage:
K2/3

3517 07 K10



Kodierung/keying/codage:
K2/3 P1 P2

8


8-polig
8 poles
8 pôles

3517 08 K08


Kodierung/keying/codage:
K6/7

3517 08 K11



Kodierung/keying/codage:
K3/4 P1 P2

3517 08 K18



Kodierung/keying/codage:
P1 P2

9


9-polig
9 poles
9 pôles

3517 09 K01


Kodierung/keying/codage:
K8/9

3517 09 K06


Kodierung/keying/codage:
P1 P2


3517 09 K13


Kodierung/keying/codage:
K2/3 P1 P2

10


10-polig
10 poles
10 pôles

3517 10 K06




Kodierung/keying/codage:
P1 P2

3517 10 K08



Kodierung/keying/codage:
K2/3 P1 P2

3517 10 K10




Kodierung/keying/codage:
K1/2

11


11-polig
11 poles
11 pôles

3517 11 K06




Kodierung/keying/codage:
K9/10

3517 11 K07



Kodierung/keying/codage:
K4/5 P1 P2

3517 11 K09




Kodierung/keying/codage:
P1 P2

12


12-polig
12 poles
12 pôles

3517 12 K01




Kodierung/keying/codage:
K11/12

3517 12 K02



Kodierung/keying/codage:
K11/12 P1 P2

3517 12 K08




Kodierung/keying/codage:
P1 P2

13


13-polig
13 poles
13 pôles

3517 13 K02




Kodierung/keying/codage:
K2/3

3517 13 K05



Kodierung/keying/codage:
P1 P2

3517 13 K13




Kodierung/keying/codage:
K2/3 P1 P2

14


14-polig
14 poles
14 pôles

3517 14 K02




Kodierung/keying/codage:
K13/14 P1 P2

3517 14 K03



Kodierung/keying/codage:
K1/2

3517 14 K07




Kodierung/keying/codage:
P1 P2

15


15-polig
15 poles
15 pôles

3517 15 K01



Kodierung/keying/codage:
K14/15

3517 15 K06




Kodierung/keying/codage:
P1 P2

16


16-polig
16 poles
16 pôles

3517 16 K01



Kodierung/keying/codage:
K15/16

3517 16 K03




Kodierung/keying/codage:
P1 P2

17


17-polig
17 poles
17 pôles

3517 17 K01



Kodierung/keying/codage:
K16/17

3517 17 K07




Kodierung/keying/codage:
P1 P2

18


18-polig
18 poles
18 pôles

3517 18 K07



Kodierung/keying/codage:
K7/8

3517 18 K08




Kodierung/keying/codage:
P1 P2

19


19-polig
19 poles
19 pôles

3517 19 K01



Kodierung/keying/codage:
K18/19

3517 19 K05




Kodierung/keying/codage:
P1 P2

20


20-polig
20 poles
20 pôles

3517 20 K01



Kodierung/keying/codage:
K19/20

3517 20 K02



Kodierung/keying/codage:
P1 P2