



 Kammer geeignet für AMP Timer-Kontakte: PN 926965
CAVITY SUITABLE TO AMP TIMER-CONTACTS: PN 926973
PN 926005
PN 926006
PN 927833
PN 927837

2 Rasthaken zwischen Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
LOCKING LATCH BETWEEN CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)

3 Kodierrippen nach unten (Lage "c") oder oben (Lage "d")
versetzt, bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
KEYING RIB POSITION "c" OR POSITION "d",
AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)

4 Polarisierungsrippen durchgehend bis Scharnier, nach unten (Lage "a")
oder oben (Lage "b") versetzt, bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
POLARIZATION RIB GO THROUGH TO HINGE, POSITION "a" OR
"b", AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)

 Verrastung für Deckel bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
 LOCKING DEVICE FOR COVER AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)

6 Kodierrippen bei erster Kammer, Lage "c", und letzter Kammer, Lage "d",
bündig mit Gehäuseaußenkante
KEYING RIBS AT THE FIRST CAVITY, POSITION "c", AND THE LAST CAVITY, POSITION "d",
FLUSH TO THE EDGE OF THE CONNECTOR

 Kammernummer
CAVITY NUMBER

8 Tiefenanslag zwischen Kammer Nr. 1 und 2, ebenfalls zwischen der letzten und vorletzten Kammer
MATING STOP BETWEEN CAVITY NO. 1 AND 2, ALSO BETWEEN THE LAST AND THE LAST BUT ONE CAVITY

9 Maß A und Maß B siehe Blatt 2 von 2
DIMENSION A AND DIMENSION B SEE SHEET 2 OF 2


 TE-Teile Nr.
 TE-PART NO.


 Angeschrägte Kodierrippen nach unten (Lage "c") oder oben (Lage "d")
 versetzt, bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
 SWAGED KEYING RIB POSITION "c" OR POSITION "b",
 AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)

12 Material entspricht den Anforderungen der EN 60335 (incl. glow wire test 750° C, ohne Flamme)
MATERIAL CORRESPONDS TO REQUIREMENT EN 60335 (INCL.GLOW WIRE TEST 750° C, NO FLAME)

13 AREA FOR TYCO ELECTRONICS LOGO ACC. TO SPEC. 202-36
Bereich für TYCO ELECTRONICS Logo nach Spec. 202-36

 Passender TE Gegenstecker: (siehe Stückliste)
MATED WITH TE CONNECTOR: (SEE PARTS LIST)

 Generell passende Flachsteckerwanne siehe RAST5 Vorgabe
GENERAL SUITABLE TAB HEADER HOUSING SEE RAST5 PERFORMANCE

 Leiterplattenanschluß siehe Zeichnung 88-9935-2
CONNECTION TO THE PC BOARD SEE DRAWING 88-9935-2




17 PRELIMINARY PART NOT RELEASED FOR PRODUCTION

Deckel geschlossen gezeichnet
COVER DRAWN CLOSED



LIST WITH DIFFERENT STYLINGS AND
PARTNUMBERS SEE SHEET 2 OF 2

SEE SHEET 2/2 / siehe Blatt 2/2										THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.										28-NOV-02 Mahnke.B 28-NOV-02 Siredok.F 30-NOV-02 Bleicher.B Tyco Electronics AMP GmbH D - 64825, Bensheim																																																																					
SEE SHEET 2/2 / siehe Blatt 2/2										DIMENSIONS: mm										TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 P L C ± 0.4 1 P L C ± 0.3mm 2 P L C ± 0.2mm 3 P L C ± 0.1mm 4 P L C ± 0.05mm ANGLES ± 1°										NAME: 2-11 POS. STANDARD-PITCH HOUSING WITH INTERIOR LOCKING-TIMER 5mm 2-11 pol. Standard-Timer Gehäuse mit Innenverastung, RASTS																																																											
SEE SHEET 2/2 / siehe Blatt 2/2																				APPLICATION SPEC										SIZE: A1 CASE CODE: 00779 DRAWING NO: C=1241964										RESTRICTED TO:																																																	
SEE SHEET 2/2 / siehe Blatt 2/2										MATERIAL: SEE SHEET 2/2 / siehe Blatt 2/2										FINISH: -										WEIGHT: -										CUSTOMER DRAWING										SCALE: E:1 SHEET: 1 of 2 REV. A.0																																							
SEE SHEET 2/2 / siehe Blatt 2/2										CUSTOMER PART NO										AMP PART NO										REV.										PCS.										MATERIAL										SURFACE COLOR										DESCRIPTION										ITEM NO									



POSITION OF KEYING RIB AND THE LOCKING LATCH AT THE HOUSINGS

—	—	—	—	—	PA6 UL94V-0 12	—	
1-1241964-1	1 1	55	50	NATURE/natur		A	
1-1241964-7	7	35	30	NATURE/natur		A	
0-1241964-7	7	35	30	NATURE/natur		A	
—	—	—	—	—		—	
0-1241964-6	6	30	25	NATURE/natur		A	
—	—	—	—	—		—	
0-1241964-5	5	25	20	NATURE/natur		A	
0-1241964-4	4	20	15	NATURE/natur		A	
—	—	—	—	—		—	
—	—	—	—	—		—	
—	—	—	—	—		—	
—	—	—	—	—		—	
—	—	—	—	—		—	
—	—	—	—	—		—	
—	—	—	—	—		—	
—	—	—	—	—		—	
—	—	—	—	—		—	
—	—	—	—	—		—	
—	—	—	—	—		—	
0-1241964-3	3	15	10	NATURE/natur		A	
—	—	—	—	—		—	
2-1241964-2	2	10	5	NATURE/natur		A	
Bestell-Nr.	Pol-zahl	Maß A	Maß B	Farbe		Material	Rev.
PART NO.	POS.	DIM A	DIM B	COLOUR	MATERIAL	REV.	MATED WITH
Stückliste/PARTS LIST							

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Mahnke.B 28-NOV-02	Tyco Electronics AMP GmbH D - 64625, Bensheim	
		CHK Stredak.F 29-NOV-02		
DIMENSIONS: INCHES	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± 0.2mm 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± 1	APVD Bleicher.M 30-NOV-02	NAME 2-11 POS. STANDARD-TIMER HOUSING WITH INTERIOR LOCKING, PITCH 5mm 2-11 pol. Standard-Timer Gehäuse mit Innenverrastung. RAST5	
	MATERIAL	PRODUCT SPEC -	SIZE A2	RESTRICTED TO -
		APPLICATION SPEC -	CAGE CODE 00779	
SEE PARTS LIST Siehe Stückliste	FINISH -	WEIGHT -	DRAWING NO. C=1241964	
CUSTOMER DRAWING			SCALE 5:1	SHEET 2 of 2
			REV AR	