

普及型ソレノイドロック(通電時施錠型)

SOLENOID LOCKS (LOCKED WHEN TURNED ON)



LE-33-21~23


特 徴 Feature

- 小・中扉用電気錠
- 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
- Applicable to small- and middle-size doors
- Solenoid-type electric lock (locked when turned on)

- 仕 様
- 定格電圧: DC24V $\pm$ 5%
 - 通 電 率: 100% (連続定格)
 - 耐 電 圧: AC1000V: 1分間 (AC1200V: 1秒間)
 - 使用周囲温度: $-5\sim+40^{\circ}\text{C}$ (氷結しないこと)
 - 使用周囲湿度: 85%RH以下 (結露しないこと)
- 用 途
- バスボックス・各種ケース
- 納 期
- 標準品・・・即納します
- 備 考
- DC24V以外の仕様は特注です。
 - 本製品のラッチストローク及び、引込み力、押出し力は水平取付け時の値です。
 - 周囲温度 40°C で、コイル温度上昇分が約 65°C となる消費電力を定格電圧(連続定格)としています。
 - 通電動作時はラッチへの負荷を取除いて下さい。




- Speci-
fications
- Rated voltage: DC24V $\pm$ 5%
 - Duty cycle: 100% (continuous rating)
 - Withstand voltage: AC1000V: 1minutes (AC1200V: 1second)
 - Operating temperature range: -5°C to $+40^{\circ}\text{C}$ (non-condensing)
 - Operating humidity range: 85%RH or less (non-dewing)
- Specific use
Remarks
- Pass boxes and various cases
 - The latch stroke, retraction force and extension force values are based on horizontal installation.
 - The rated voltage (continuous rating) is at a power consumption that causes the temperature of the coil to reach 65°C when the ambient temperature is 40°C .
 - Remove the load on the latch when operating electrically.




LE-33-22


[LE-33-21]



[LE-33-22]




[LE-33-23]



■接点保護について

DCソレノイド逆起電圧吸収回路図



ダイオード内蔵のソレノイドはご相談下さい。

商品番号 Product No.	RoHS CAD	定格電流 (mA) Rated voltage	消費電力 (W) Consumption power	ラッチ押出力(水平時)N (gf) Latch extension force (at horizontal)	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
LE-33-21	▲	2D	250	6	2.4 (245)	258	50233	¥2,200 5個～ ¥2,112
LE-33-22	●	2D	145	3.5	0.7 (71)	133	50234	¥1,800 10個～ ¥1,728
LE-33-23	▲	2D	104	2.5	0.25 (25)	46	50235	¥1,550 10個～ ¥1,488

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。