


Draht- und Spid-Handbürsten, Feilen- und Zündkerzenbürsten

Drahthandbürsten mit Holzkörper sind in verschiedenen Arbeitsbreiten (Reihenzahlen) lieferbar. Spid-Bürsten haben eine schmalere Arbeitsfläche für Feinarbeiten speziell in Vertiefungen profilierter Oberflächen.



Besatzarten: HB
OSG – Stahldraht gehärtet, glatt.
INOX – Stahldraht, nichtrostend und säurebeständig, glatt.
MES – Messing-Draht (Cu-Sn), gewellt.

Besatzarten: SPID
LTE – Stahldraht vermessingt, Einzeldraht, federhart, gewellt.

INOX – Stahldraht, nichtrostend und säurebeständig, gewellt.

Anwendungen:
 Reinigen, entrostend, entlacken, verputzen.


Zündkerzenbürsten sorgen dafür, daß es richtig funkt.

Besatzarten: ZK
BES – Bessemer Stahldraht, gewellt.

MES – Messingdraht (Cu-Zn), gewellt.

Anwendungen:
 Zum Reinigen elektrischer Kontakte, speziell an Zündkerzen.

Feilenbürsten haben einen Holzkörper und als Arbeitsfläche ein aufgeklebtes Feilenbürstenband.



Besatzart: HB
OSG – Stahldraht gehärtet, glatt.
Anwendungen:
 Speziell zum Reinigen von Holz- und Metallfeilen.

Spark Plug Brushes



Wear eye protection!


Zündkerzenbürsten

Dimensions/
Abmessungen

Type

L1	B	RH	L2	L3	0.15 BES	0.15 MES
mm	mm		mm	mm	Art.-No.	Art.-No.
145	18	3	35	15	4038.1001	4038.1000

ZK 38



Type ZK

File Cleaners




Wear eye protection!

Feilenbürsten

Dimensions/
Abmessungen

Type

B		OSG
mm		Art.-No.
25	HB 32	4038.0003
40	HB 34	4038.0002
53	HB 35	4038.0001



Type HB