

締付ハンドル

FASTENING HANDLES



A-169

鉄製

特徴 Feature

- ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。
- 左右兼用型
- Insert handle and turn it clockwise to secure the door.
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材質
本体／機械構造用炭素鋼鋼材 (S20C)
ハンドル／亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上
本体／亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
ハンドル／クロメート処理
- 付属品
専用止め金
- 振動機器
- 標準在庫品
- ハンドルはA-169-1・2共通です。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

Specifications

- Material: Main body: Carbon steel for machine structural use (S20C). Handle: Zinc alloy (ZDC)

- Finish: Main body: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C). Handle: Chromate treatment

- Accessories: Special stopper plate

Specific use

- Vibration equipment

Remarks


- Handle is used for A-169-1/2.

- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.


ステンレス製 A-1169 も製作致します。
お問い合わせください。
Stainless steel A-1169 is available. Consult us.

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



※溶接付けの場合は
パネル厚さは
3.2mm以下
※Panel thickness
for welding
should be
3.2 mm or less







※溶接付けの場合は
パネル厚さは
2.6mm以下
※Panel thickness
for welding
should be
2.6 mm or less



A-169-1



A-169-2

[A-169-1 本体]
Main body[A-169-2 本体]
Main body[A-169-H ハンドル]
Handle

商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	CAD 2D/3D	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness		製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
			ナット締め Tightening the nut	溶接付け Welding				数量 Quantity	単価 Price
A-169-1	●	2D/3D	19	3.2	210	00369	¥2,100	10個～	¥2,016
A-169-2	●	2D/3D	5.8	2.6	90	00370	¥1,650	10個～	¥1,584
A-169-Hハンドル handle	●				70	00371	¥350	25個～	¥336

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



A

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

スナッチ

パネル
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ