

DUO Led rot-grün und Knopf für Ladezustand/
DUO Led red-green and button for charge state indicator

schwarze Bedruckung /
black printing

Produktionsdatum
(Woche / Jahr) /
production date
(week / year)

weißes Logo / white logo

silber eloxiertes Metallgehäuse/
silver anodized metal housing

weiße Plastikabdeckung/
white plastic cover

Abdeckung für USB-Buchse/
cover for USB socket

Mini USB Buchse / socket

USB Buchse / socket

Rundkabel schwarz 15cm lang/
round cable black 15cm long

USB Stecker / plug

Micro USB Stecker / plug

Technische Daten/
technical data

- Eingangsdaten/
input data: 5.0V ±5% DC max. 1000mA
- Ausgangsdaten/
output data: 5.0V ±5% DC max. 1000mA
- Kapazität/
capacity: 2200mAh
- Ladezeit/
charge time: ca. / approx. 4h
- LED Anzeige/
LED indicator: während dem Laden/
while charging: rot = Akku wird geladen
grün = Akku ist voll /
red = battery gets charged
green = battery is full
durch Knopf drücken/
pushing button: rot = Akku ist fast leer
grün = Akku ist voll /
red = battery is nearly empty
green = battery is full
- Gehäuse/
case: silber eloxiertes Metallgehäuse/
silver anodized metal housing
- Betriebstemperatur/
operating temperature: 0°C.....+25°C
- Lagertemperatur/
storage temperature: -5°C.....+35°C (1 Monat/month)
0°C.....+35°C (6 Monate/months)
- Gewicht/
weight: 88g

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry ANR0611				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale (DIN A3): 1:1		Gewicht/Weight	
								Werkstoff/Work material, Modell-Nr.			
				2012	Datum/Date	Name		Zeichnungsname/Drawing name Power Bank 2200mAh			
				Erstellt/ Drawn by	02.02.12	PK					
V1	view changed	09.04.13	CB					Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 1700-0009			Blatt/ Sheet 1
V1	coulour of label changed	03.12.12	CB								
V0	Wh on printing added	15.06.12	PK								
V0	---	07.02.12	PK								
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. 101/50/11		Ersatz für/Replaced by			Ersatz durch/Replacement through:	